


ホース接続 隔壁ユニオン エルボ (めす)



単位：mm

継手の呼び	適用管 外径A	(G) T	E	E ₁	二面幅 h	六角対辺		I	l ₁	l	手じめ(約)		N	最大 S	重量 (kg)
						H ₁	H				L ₁	L			
KLS08-020E	8	1/4	6	5.5	19	19	17	7	26	46	42.5	56.5	M14×1.5	13	0.115
KLS08-030E	8	3/8	6	8	19	19	17	7	27	46	42.5	56.5	M14×1.5	13	0.116
KLS10-020E	10	1/4	8	5.5	22	22	19	7	28	48	43.5	59.5	M16×1.5	13	0.155
KLS10-030E	10	3/8	8	8	22	22	19	7	29	48	43.5	59.5	M16×1.5	13	0.158
KLS10-040E	10	1/2	8	11	24	22	19	7	33	49	43.5	60.5	M16×1.5	13	0.187
KLS12-020E	12	1/4	10	5.5	24	24	22	7	30	49	43.5	60.5	M18×1.5	13	0.194
KLS12-030E	12	3/8	10	8	24	24	22	7	30	49	43.5	60.5	M18×1.5	13	0.190
KLS12-040E	12	1/2	10	11	24	24	22	7	33	49	43.5	60.5	M18×1.5	13	0.190
KLS15-030E	15	3/8	12	8	27	27	27	7.5	33	57	49.5	69.5	M22×1.5	15	0.288
KLS15-040E	15	1/2	12	11	27	27	27	7.5	36	57	49.5	69.5	M22×1.5	15	0.294
KLS16-030E	16	3/8	13	8	30	30	30	7.5	34	59	49.5	71.5	M24×1.5	15	0.352
KLS16-040E	16	1/2	13	11	30	30	30	7.5	37	59	49.5	71.5	M24×1.5	15	0.386
KLS18-040E	18	1/2	14	11	32	32	32	8	37	63	51.5	75.5	M26×1.5	15	0.452
KLS20-060E	20	3/4	16	16	36	36	36	8	40	65	51.5	77.5	M28×1.5	15	0.495
KLS22-040E	22	1/2	18	11	36	36	36	9	40	65	51.5	77.5	M30×1.5	15	0.603
KLS22-060E	22	3/4	18	16	36	36	36	9	40	65	51.5	77.5	M30×1.5	15	0.596
KLS25-060E	25	3/4	20	16	41	41	41	10	43	68	52.5	81.5	M35×1.5	15	0.869
KLS25-080E	25	1	20	21.5	41	41	41	10	43	68	52.5	81.5	M35×1.5	15	0.864
KLS28-060E	28	3/4	22	16	46	46	46	10	48	74	55	88	M38×1.5	15	1.133
KLS28-080E	28	1	22	21.5	46	46	46	10	48	74	55	88	M38×1.5	15	1.127
KLS30-060E	30	3/4	25	16	46	46	46	10	48	74	55.5	88.5	M40×1.5	15	1.083
KLS30-080E	30	1	25	21.5	46	46	46	10	48	74	55.5	88.5	M40×1.5	15	1.058

△注意：この形式の継手は障壁貫通を目的としたもので、強振動の発生する個所、或いは接続ホースの圧力変動が大きい個所では配管クランプ等、振動対策（継手に掛かる発生応力を軽減するため）が必要です。

注. 予告なしに、品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。