


チェックユニオン



継手の呼び	適用管外径 A		定格流量 ℓ/min	クラッキング圧 MPa	六角対辺		I	ℓ	手じめ L(約)	重量 (kg)
	呼び径	外径			H ₁	H				
SKZU10-050E SKZU10-450E	10		18	0.05 0.45	24	19	7	49	72	0.140
KZU12-050E KZU12-450E	12		18	0.05 0.45	19	22	7	51	74	0.128
KZU15-050E KZU15-450E	15		30	0.05 0.45	24	27	7.5	58	83	0.222
KZU16-050E KZU16-450E	16		35	0.05 0.45	27	30	7.5	58	83	0.300
KZU18-050E KZU18-450E	18		45	0.05 0.45	27	32	8	63	88	0.312
KZU20-050E KZU20-450E	20		60	0.05 0.45	30	36	8	66	91	0.424
KZU22-050E KZU22-450E	22		70	0.05 0.45	32	36	9	72	97	0.440
KZU25-050E KZU25-450E	25		95	0.05 0.45	36	41	10	78	105	0.616
KZU28-050E KZU28-450E	28		120	0.05 0.45	41	46	10	83	111	0.832
KZU30-050E KZU30-450E	30		140	0.05 0.45	46	46	10	89	118	1.008
※KZU13-050N ※KZU13-450N	1/4	13.8	20	0.05 0.45	22	24	7.5	53	77	0.170
※KZU17-050N ※KZU17-450N	3/8	17.3	35	0.05 0.45	27	32	8	58	83	0.300
※KZU21-050N ※KZU21-450N	1/2	21.7	70	0.05 0.45	32	36	9	72	97	0.450
※KZU27-050N ※KZU27-450N	3/4	27.2	100	0.05 0.45	41	46	10	78	106	0.850

主な仕様

定格圧力 φ 10～25 : 31MPa
 φ 30 : 28MPa
 1/8 B～3/4 B : 31MPa

使用流体 一般油圧作動油


使用温度 -20～120℃

定格流量 上表をご参照ください。

圧力損失 作動油粘度 125 SSU (26cSt) における各流量に対する圧力損失は右図のとおりです。

クラッキング圧 0.05MPa (0.5kgf/cm²)、0.45MPa (4.5kgf/cm²) の2種類になっています。

注. 予告なしに、品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。



⚠注意: 油圧作動油以外で御使用の場合は弊社にお問い合わせください。