


WCA・WUA

差込み溶接形管継手

WCA キャップ




単位: mm

継手の呼び	呼び径	B	C	M	L	重量 (kg)
Sch. 80						
WCA02-800J	1/4	14.3	10	22	14.5	0.047
WCA03-800J	3/8	17.8	10	26	15.0	0.063
WCA04-800J	1/2	22.2	10	32	19.5	0.095
WCA06-800J	3/4	27.7	13	38	20.0	0.16
WCA08-800J	1	34.5	13	46	21.3	0.25
WCA10-800J	1 1/4	43.2	13	55	22.6	0.41
WCA12-800J	1 1/2	49.1	13	63	23.5	0.54
WCA16-800J	2	61.1	16	75	28.2	0.88
WCA20-800J	2 1/2	77.1	16	95	31.3	1.64
WCA24-800J	3	90	16	110	33.3	2.19
Sch. 160						
WCA04-160J	1/2	22.2	13	34	20.2	0.15
WCA06-160J	3/4	27.7	13	42	21.8	0.23
WCA08-160J	1	34.5	13	52	23.6	0.41
WCA10-160J	1 1/4	43.2	13	60	24.8	0.56
WCA12-160J	1 1/2	49.1	16	68	29.3	0.79
WCA16-160J	2	61.1	16	85	32.4	1.37
WCA20-160J	2 1/2	77.1	16	100	35.2	2.07

WUA ユニオンA形

FAS 104-1994準拠



単位: mm

継手の呼び	呼び径	B	C	D	E	M	ℓ ₁	ℓ ₂	L	H (六角)	S	O-Ring
WUA02-000F	1/4	14.3	10	9.4	22	22	22	20	42	36	M28×1.5	P16
WUA03-000F	3/8	17.8	10	12.7	22	26	22	20	42	41	M32×1.5	P20
WUA04-000F	1/2	22.2	10	16.1	22	32	22	20	42	46	M38×1.5	G25
WUA06-000F	3/4	27.7	13	21.4	30	38	30	26	56	55	M45×2	G30
WUA08-000F	1	34.5	13	27.2	30	46	30	26	56	65	M55×2	G35
WUA10-000F	1 1/4	43.2	14	35.5	30	55	30	28	58	80	M65×2	G45
WUA12-000F	1 1/2	49.1	16	41.2	42	63	38	36	74	85 (八角)	M72×2	G50
WUA16-000F	2	61.1	16	52.7	42	75	38	36	74	100 (八角)	M85×2	G65

注) O-RingはJIS B2401-1Bです。定格圧力: 21MPa (210kgf/cm²) 使用温度: 120℃以下
ステンレス鋼についてはナットの形状は1^B (08) までは六角とします。