


CGC

チェーン ガイド(CGCガイド)

IMAO

標準在庫品 RHS SUS

材質の特性 P.786 追加加工可 切断穴加工 P.1804

注) CGC60, CGC60-SUSのみ
レール二分割、及び溝無し


タイプ	レール	Cチャンネル
CGC	超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)	スチール(SGHC) 亜鉛メッキ
CGC-SUS	グリーン	SUS304

Cチャンネルスチール製		CチャンネルSUS製		チェーン No.	A	B	Bf	F	C	E	W	W1
品番	価格	品番	価格									
CGC 35	12,100	-	-	35	9.4	5.3	4.4	4.6	4.6	10	30	20
CGC 40	12,100	CGC40-SUS	22,000	40	12.4	8.2	7.6	5.2	5.1	14.8		
CGC 50	12,100	CGC50-SUS	22,000	50	15.5	10.4	9.1	7.1	6.4	17.7		
CGC 60	12,100	CGC60-SUS	22,000	60	18.7	12.3	12.2	8.1	-	-	45	31
CGC 60A	25,300	-	-						7.4	22.2		
CGC 80	25,300	-	-	80	24.9	16.3	15.3	10.8	9.9	28.4	45	31
CGC100	25,300	-	-	100	31.1	19.6	18.4	12.9	11.9	33.8		

Cチャンネルスチール製	CチャンネルSUS製	H	t	質量 (g/m)	定寸 (m)
品番	品番				
CGC 35	-	24	1.5	1340	2
CGC 40	CGC40-SUS			1280	
CGC 50	CGC50-SUS			1210	
CGC 60	CGC60-SUS			1120	
CGC 60A	-	2730			
CGC 80	-	40	2	2940	
CGC100	-			2710	

※切断賃 450/カット(円)

取付例



品番	取付推奨 ボルトサイズ	品番	取付推奨 ボルトサイズ
CGC 35	M6	CGC 35	-
CGC 40		CGC 40	M4
CGC 50		CGC 50	M5
CGC 60	-	CGC 60	-
CGC 60A	M6	CGC 60A	M5
CGC 80	M8	CGC 80	M6
CGC100		CGC100	

注意事項

- 適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びプッシュチェーン(JIS B 1801)です。
- 2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合には端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- 樹脂部長さは1°Cで1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量大きい場合があります。)
- 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
- レールとチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。

- Cチャンネルは、溶接可能です。
- 取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。
- 追加加工を承ります。(P.1804参照)