


# MT シリーズ

汎用タイプ General use type



ご注文型式  
Ordering form

## MT - 19 - 47

シリーズ名  
Type

内径(d)  
Bore

外径(D)  
Outer

### 仕様 / 寸法

Specifications/Sizes

型式 Type	最大許容トルク Maximum torque capacity	価格 Price	許容スラスト荷重 Thrust capacity	面圧 Surface pressure		慣性モーメント Moment of inertia	締付トルク Tightening torque	質量 Weight	寸法 Sizes			
				軸 Shaft N/mm <sup>2</sup>	ハブ Hub N/mm <sup>2</sup>				L	L2	L3	P·C·D
d D	N·m	¥	kN			kg·m <sup>2</sup>	N·m	g				
MT - 19 - 47	290	7,000	29.5	229	93	8.18×10 <sup>-5</sup>	12.7	250	26	20	18	34.5
MT - 20 - 47	300	7,000	29.5	217	93	7.57×10 <sup>-5</sup>	12.7	240	26	20	18	34.5
MT - 22 - 47	330	7,000	29.5	198	93	7.46×10 <sup>-5</sup>	12.7	230	26	20	18	34.5
MT - 24 - 50	410	7,200	33.8	207	100	9.41×10 <sup>-5</sup>	12.7	250	26	20	18	37.5
MT - 25 - 50	430	7,200	33.8	199	100	9.32×10 <sup>-5</sup>	12.7	240	26	20	18	37.5
MT - 28 - 55	530	7,200	37.8	199	101	1.37×10 <sup>-4</sup>	12.7	290	26	20	18	42.5
MT - 30 - 55	570	7,200	37.8	186	101	1.34×10 <sup>-4</sup>	12.7	280	26	20	18	42.5
MT - 32 - 60	730	7,800	45.4	209	111	1.93×10 <sup>-4</sup>	12.7	340	26	20	18	47.5
MT - 35 - 60	800	7,800	45.4	191	111	1.86×10 <sup>-4</sup>	12.7	310	26	20	18	47.5
MT - 38 - 65	1010	8,000	52.9	205	120	2.56×10 <sup>-4</sup>	12.7	370	26	20	18	52.5
MT - 40 - 65	1060	8,200	52.9	195	120	2.49×10 <sup>-4</sup>	12.7	350	26	20	18	52.5
MT - 42 - 75	1560	8,600	74.1	223	125	5.55×10 <sup>-4</sup>	29.4	600	32	24	21	60
MT - 45 - 75	1670	8,800	74.1	208	125	5.37×10 <sup>-4</sup>	29.4	570	32	24	21	60
MT - 48 - 80	1780	9,200	74.1	195	117	6.87×10 <sup>-4</sup>	29.4	630	32	24	21	65
MT - 50 - 80	1860	9,200	74.1	187	117	6.69×10 <sup>-4</sup>	29.4	610	32	24	21	65
MT - 55 - 85	2530	10,200	91.8	211	136	8.40×10 <sup>-4</sup>	29.4	660	32	24	21	70
MT - 60 - 90	2760	11,400	91.8	193	129	1.02×10 <sup>-3</sup>	29.4	700	32	24	21	75
MT - 65 - 95	2990	12,200	91.8	178	122	1.17×10 <sup>-3</sup>	29.4	710	32	24	21	80
MT - 70 - 110	4810	14,800	137.4	208	133	2.83×10 <sup>-3</sup>	54.9	1340	38	28	25	90
MT - 75 - 115	5220	15,200	139.0	197	128	3.28×10 <sup>-3</sup>	54.9	1400	38	28	25	95
MT - 80 - 120	5500	15,400	137.4	182	122	3.78×10 <sup>-3</sup>	54.9	1460	38	28	25	100
MT - 85 - 125	6410	16,000	150.7	188	128	4.38×10 <sup>-3</sup>	54.9	1540	38	28	25	105
MT - 90 - 130	6780	16,400	150.7	178	123	4.94×10 <sup>-3</sup>	54.9	1590	38	28	25	110
MT - 95 - 135	7930	17,800	166.8	186	131	5.70×10 <sup>-3</sup>	54.9	1680	38	28	25	115

CADデータ [2D(DXF-DWG) 3D(ACIS-STEP)]は弊社ホームページにてダウンロードできます。  
CAD data [2D(DXF-DWG) 3D(ACIS-STEP)] CAD data downloadable here:

<http://isel.jp>

Click