

PP・PE JOINT

PP(ポリプロピレン)製/半透明
SemitransparentPE(ポリエチレン)製/乳白色
Milky white


仕様 Spec.

常用使用圧力：PP/0.7MPa以下、PE/0.5MPa以下
 使用環境温度：-20~60℃
 使用温度範囲：0~50℃(32~122°F)
 Working pressure：PP/under 0.7MPa、PE/under 0.5MPa
 Working atmosphere：-20~60℃
 Working temperature range of fluid：0~50℃(32~122°F)

ソケット Socket 插座


タケノコ
タイプ

Barb type



PP(半透明 Semitransparent)

PE(乳白色 Milky white)


Mounting hose size
of the other side
(inside diameter:φmm)相手側取付け
ホースサイズ
(内径φmm)

型式 Model	型式 Model	(単位:mm) (Unit:mm)					相手側取付け ホースサイズ (内径φmm)
		A	B	S	L	H(六角)	
TTV-2P/19g	TTV-2E/19g	25	4.4	9	71.5	22	7
TTV-3P/19g	TTV-3E/19g	24	7	11.5	70.5	22	10
TTV-4P/20g	TTV-4E/21g	24	7	15	70.5	22	13

オネジ
タイプExternal thread
type

PP(半透明 Semitransparent)

PE(乳白色 Milky white)


Mounting internal thread
size of the other side相手側取付け
メネジサイズ

型式 Model	型式 Model	(単位:mm) (Unit:mm)					相手側取付け メネジサイズ
		A	B	S	L	H(六角)	
TSV-2P/20g	TSV-2E/20g	14.5	7.3	R1/4 (PT)	61	26	Rc 1/4 (PT)
TSV-3P/21g	TSV-3E/21g	14.5	7	R3/8 (PT)	61	26	Rc 3/8 (PT)
TSV-4P/21g	TSV-4E/21g	16.5	14	R1/2 (PT)	63	26	Rc 1/2 (PT)

メネジ
タイプInternal thread
type

PP(半透明 Semitransparent)

PE(乳白色 Milky white)

Mounting external thread
size of the other side相手側取付け
オネジサイズ

型式 Model	型式 Model	(単位:mm) (Unit:mm)				相手側取付け オネジサイズ
		A	S	L	H(六角)	
TSFV-2P/20g	TSFV-2E/20g	10	Rc1/4 (PT)	54.2	22	R1/4 (PT)

★本カタログ内に記載された内容・仕様については、改良のため予告なく変更する場合があります。

★本カタログに記載の全てのデータ・数値は、機種選定時にご参考いただく為の技術サポート用であり、これらのデータにより製品の保証を行うものではありませんので、予めご了承ください。