



ユニオンテ/UNION TEE



異径ユニオンテ/UNION TEE OF DIFFERENT DIAMETERS



ユニオンテ/UNION TEE

部品番号 PART NO.	適用チューブ 外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm)	φD (mm)	L (mm)	IN (mm)	重量 WEIGHT (g)	最小内径 ORIFICE (mm)	有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm ²)	
							ナイロンチューブ NYLON TUBE	ウレタンチューブ POLYURETHANE TUBE
PTUM- 4-PM	4	10.5	17	13	4	3	2.9	2.9
PTUM- 6-PM	6	12.5	18	14	7	4	6.8	6.8
PTUM- 8-PM	8	14.5	19	15	9	6	20.3	13.3
PTUM-10-PM	10	19	25	19	22	8	36.0	30.0
PTUM-12-PM	12	22	29	21	38	10	45.0	39.0

PTUM-12-PMに取り付け穴はありません。
There is no bolt hole for fixation in "PTUM-12-PM".

異径ユニオンテ/UNION TEE OF DIFFERENT DIAMETERS

部品番号 PART NO.	適用チューブ外径 TUBE O.D. TO BE USED (mm)		φD ₁ (mm)	φD ₂ (mm)	L (mm)	L ₁ (mm)	IN ₁ (mm)	IN ₂ (mm)	重量 WEIGHT (g)	最小内径 ORIFICE (mm)	有効断面積 EFFECTIVE SECTIONAL AREA (mm ²)	
	φd ₁	φd ₂									ナイロンチューブ NYLON TUBE	ウレタンチューブ POLYURETHANE TUBE
PTUM- 6- 4-PM	6	4	12.5	10.5	17	19.1	14	13	6	3	2.9	2.9
PTUM- 8- 6-PM	8	6	14.5	12.5	18	21	15	14	9	4	6.8	6.8
PTUM-10- 8-PM	10	8	19	14.5	20	25.5	19	15	15	6	20.3	17.8
PTUM-12-10-PM	12	10	22	19	26	28.1	21	19	29	8	36.0	24.6