



■ フック型クランプ
Hook clamp(Tension clamp)

分類紹介 Introduction フック型(引っ張り型)




U型・フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプします！特に機械部品・装置部品として採用いただいております。
Work for pulling A fixed thing is hooked by U type or hook type bar, then pull and clamp it.



小型フッククランプNo.FA100登場！

ご希望の多かった小型のフック型クランプがラインナップに加わりました。(P50)



セルフロッククランプ


作業の標準化・誤作動防止に最適です。(P52)

No.PA150

品番 PA150



PA150 JAN 4580455761740




締圧力 HoldingCapacity	1.7kN (170kgf)
質量 Weight	325g
ストローク Stroke	101.6 %
最大高 Max height	178mm
最大長 Max length	212mm
最大幅 Max width	45mm
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)

No.PA250

品番 PA250



PA250 JAN 4580455761757




締圧力 HoldingCapacity	1.7kN (170kgf)
質量 Weight	275g
ストローク Stroke	101.6 %
最大高 Max height	156.8mm
最大長 Max length	211.1mm
最大幅 Max width	50mm
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)

No.83

品番 83



83 JAN 4580455761764



締圧力 HoldingCapacity	5.0kN (500kgf)
質量 Weight	1,625g
ストローク Stroke	17 %
最大高 Max height	195mm
最大長 Max length	340mm
最大幅 Max width	50mm
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	ストレートベース (Straight base)