

ABG


平ベルト ガイド

標準在庫品
HS

 材質の特性
P.786

追加可

 切断・穴加工
P.1804

IMAO


レール
超高分子量ポリエチレン (UHMWPE) グリーン

品番	W ₁	H ₁	W	H	質量 (g/m)	寸法 (m)	価格
ABG1- 9	9	1.4	16	9	120	2	3,300
ABG1-12	12		20		150		3,500
ABG1-17	17		26	12	270		4,000
ABG1-22	22		32	15	420		4,800
ABG2-17	17	3	26	12	250		4,100
ABG2-22	22		32	15	390		4,900
ABG2-28	28		38	18	560		6,200
ABG2-33	33		45	21	800		6,900
ABG2-44	44		56		980		7,600
ABG2-56	56		68		1180		8,800

※切断賃 360/カット(円)

注意事項


- ・2m以内の切断販売は寸法価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・製品長さは1°Cで1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、寸法長さの変位量が大きい場合があります。)
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

切断・穴加工を承ります!

 詳しくは、
P.1804

特殊品・ロット品 P.1810

取付例



品番	取付推奨 ボルトサイズ	品番	取付推奨 ボルトサイズ
ABG1- 9	M4	ABG1- 9	M4
ABG1-12		ABG1-12	
ABG1-17		ABG1-17	
ABG1-22	M5	ABG1-22	M5
ABG2-17	M4	ABG2-17	M4
ABG2-22	M5	ABG2-22	M5
ABG2-28	M6	ABG2-28	M6
ABG2-33		ABG2-33	
ABG2-44	M8	ABG2-44	M8
ABG2-56		ABG2-56	

- ・取付けボルトの先端が表面に出ないようにしてください。
- ・その他の取付例につきましては、「エンブラガイドレール 取付例」をご覧ください。(P.1806参照)

 ハンドル
& グリップ

 インジケータ
& スケール

 アクチュエータ
ユニット

 回転軸
関連

レバー

ノブ

取手

 ヒンジ
& ラッチ

 オイルキャップ
& ゲージ

 アジャスター
フット
& キャスタ

デンジョナー

**ガイド
レール**

 ガイド
ローラー

 スライド
レール

 スイッチ
ドッグ

ブランジャー

 位置決め
部品

 ワンタッチ
着脱

 ワンタッチ
スライドロック

 エア
クランプ

 ワンタッチ
クランプ

 クランプ
& ストップバー

 サポーター
& スペーサー

 ワーク
グリッパー

 ボルト
& ナット

吊具

 工場用
無線機器

 機械
カバー

 各種
サービス