

ダクトーメイ

特長

1. オール透明で、輸送物の確認ができます
2. 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます
3. 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます
4. 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます

用途


- 木工機械の集塵用
- 粉体、粒体、気体の輸送
- 室内及び工場設備の送・排気用
- その他、輸送物の確認を必要とする時



取付け方法

取付けの際は、直接差込むか、専用のダクトカフスを使用して下さい。また締め付けにはSYバンドを使用して下さい。

構造図



カフス取付例



ダクトカフス付き

規格

型番(注)	長さ(M)	呼称		内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力(常温) MPa 以下 [kgf/cm ²]	許容減圧力(常温) MPa 以上 [kgf/cm ²]	許容 曲げ半径 mm 以上	取付け カフス 設定
		mm	インチ									
DC-T-032-	T	32	1¼	32.4	38.6	8.4	210	50	0.059 [0.6]	-0.067 [-0.68]	32	有
DC-T-038-	T	38	1½	37.3	44.5	9.2	280	50	0.059 [0.6]	-0.067 [-0.68]	38	有
DC-T-050-	T	50	2	50.6	59.8	10.0	590	30	0.049 [0.5]	-0.067 [-0.68]	50	有
DC-T-065-	T	65	2½	62.4	71.6	12.0	650	30	0.039 [0.4]	-0.067 [-0.68]	65	有
DC-T-075-	T	75	3	76.4	86.4	13.0	750	30	0.039 [0.4]	-0.033 [-0.34]	75	有
DC-T-090-	T	90	3½	88.9	99.5	13.5	890	30	0.029 [0.3]	-0.033 [-0.34]	90	有
DC-T-100-	T	100	4	101.6	112.2	15.0	1030	30	0.029 [0.3]	-0.021 [-0.21]	100	有
DC-T-125-	T	125	5	125.9	138.7	21.0	1345	20	0.020 [0.2]	-0.020 [-0.20]	125	有
DC-T-150-	T	150	6	152.4	164.8	20.0	1575	20	0.020 [0.2]	-0.015 [-0.15]	150	有
DC-T-175-	T	175	7	177.8	191.2	20.0	2050	20	0.020 [0.2]	-0.010 [-0.10]	175	有
DC-T-200-	T	200	8	203.7	217.1	22.5	2205	20	0.010 [0.1]	-0.006 [-0.06]	200	有
DC-T-225-	T	225	9	227.0	240.8	23.5	2800	10	0.010 [0.1]	-0.005 [-0.05]	225	無
DC-T-250-	T	250	10	252.0	266.2	25.0	3000	10	0.010 [0.1]	-0.005 [-0.05]	250	無
DC-T-275-	T	275	11	278.0	292.6	28.0	3300	10	0.010 [0.1]	-0.004 [-0.04]	275	無
DC-T-300-	T	300	12	303.0	318.4	30.0	3550	10	0.010 [0.1]	-0.003 [-0.03]	300	無

●φ175 カフスはゴム製 (EPDM) です。●取付けカフスは全てオプションです。
 (注) 末尾の T は定尺を指します。カットの場合は M 単位で長さが入ります。例)「φ100 を 15M の場合」DC-T-100-15