

シングルプレート
光電センサ用

対応センサ SUNX社 EX-20 竹中電子社 UM

当日出荷
受付16時RoHS2
適合品CAD
2DCAD
3D

小型の光電センサを取り付けるためのブラケットです。

E2-SFタイプ

IQコード 030225

シングルプレート

コンビネーション

センサスタンド

フレキシブル

技術資料

CCDカメラ用
LED照明用

レーザーセンサ用

光電センサ用

反射板用

フォトマイクロセンサ用

光ファイバセンサ用

近接センサ用

アズビル社

オプテックス・エーエー社

オムロン社

キーエンス社

SUNX社

竹中電子社

対応センサ

CXシリーズ

E3Cシリーズ

E3Tシリーズ

E3Zシリーズ

EE-SPWシリーズ

EX-10シリーズ

EX-20シリーズ

EX-30シリーズ

HPシリーズ

PQシリーズ

PZシリーズ


UMシリーズ

Zシリーズ

SUS304 板厚：t 1.5
SPCC 板厚：t 2.0

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： ナベビス (SUSXM7) M3×5…2本
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装：黒	センサ取付用ビス： ナベビス (三価クロメート黒) M3×5…2本

A	L	重量 (g)	品番	価格(円)	
			☐ : 材質記号 SUS ☒ S, SPCC ☒ Z	SUS304	SPCC
25	37	8	FSE2SF025- ☐	300	260
30	42	10	FSE2SF030-S	300	—



単位：mm

A：光軸までの距離(参考値)

E2-LFタイプ


IQコード 030226



板厚：t 1.5

材質	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス： ナベビス (SUSXM7) M3×5…2本

A	L	重量 (g)	SUS304	価格(円)
			品番	
25	31	7	FSE2LF025-S	340
30	36	8	FSE2LF030-S	340



単位：mm

A：光軸までの距離(参考値)