

※今回よりエアークランプは"AC"表記に統一いたしました。従来品と仕様は変わりません。(例)No.56=No.AC56
We unified the air clamps in "AC" and don't change the specifications. e.g. No.56=No.AC56


■ エアークランプ S シリーズ 下方押え型 Lower Holding Pneumatic clamp

No.AC100S

品番 AC100S



AC100S JAN 4580455762594




締圧力 HoldingCapacity	2.5kN (250kgf)
質量 Weight	1,690g
最大高 Max height	131.6mm
最大長 Max length	355mm
最大幅 Max width	75mm
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	M10×60スピンドル(Spindle) 1本 ナット(Nut) 2個 座金(Washer) 2枚

No.AC101S

品番 AC101S



AC101S JAN 4580455762679




締圧力 HoldingCapacity	3.6kN (360kgf)
質量 Weight	4,650g
最大高 Max height	280mm
最大長 Max length	515mm
最大幅 Max width	105mm
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	M12×110スピンドル(Spindle) 1本 ナット(Nut) 2個 座金(Washer) 2枚

No.AC200S

品番 AC200S



AC200S JAN 4580455762815




締圧力 HoldingCapacity	2.0kN (200kgf)
質量 Weight	1,800g
最大高 Max height	195mm
最大長 Max length	380mm
最大幅 Max width	76mm
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	M10×60スピンドル(Spindle) 1本 ナット(Nut) 2個 座金(Washer) 2枚

No.AC201S

品番 AC201S



AC201S JAN 4580455762884



締圧力 HoldingCapacity	2.0kN (200kgf)
質量 Weight	1,790g
最大高 Max height	380mm
最大長 Max length	245mm
最大幅 Max width	76mm
材質 Materials	スチール (Steel)
取付方法 Mounting method	フランジベース (Flange base)
付属品 Accessories	M10×60スピンドル(Spindle) 1本 ナット(Nut) 2個 座金(Washer) 2枚