



# TC、TC-MO型タップコレット寸法表


## TC、TC-MO型



## TC-SB、TC-MO-SB型、TC412-MO-3H-SB型、TC1022-MO-ON-SB型



## TC2035型以上の管用ネジ



### 記号解説

- H<sub>1</sub>: TC型接続部よりTC型先端までの長さ
- H<sub>2</sub>: 使用タップのTC型入り込み長さ
- H<sub>3</sub>: TC型の先端部(C<sub>3</sub>)長さ
- C<sub>2</sub>: TC型の最大径
- C<sub>3</sub>: TC型の最小径
- D: 使用タップの呼び径
- ℓ<sub>1</sub>: 使用タップの突出し長さ

単位:mm

機種	タップサイズ D			H <sub>1</sub>	H <sub>3</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	重量(kg)
	メートルネジ	ユニファイネジ	管用ネジ					
TC 206 TC 206-M	M 2~M 8	U No.2~U 5/16		32(37)	20(25)	21	15	0.07
TC 412 TC 412-MO	M 3~M 12	U No.5~U 1/2		43.5(49.5)	20.5(26.5)	33	20	0.19
	M14~M 16	U 9/16 · U 5/8	(※1)P1/4 · P3/8	49.5(55.5)	33.0(39.0)	33	27	0.23
TC 1022 TC 1022-MO	M 7~M 15	U 3/8~U 9/16		65.0(69.0)	38.0(42.0)	50	32	0.61
	M16~M 22	U 5/8~U 7/8		65.0(70.0)	38.0(43.0)	50	32	0.63
	M24~M 27	U 1		68.0(73.0)	42.5(47.5)	50	36	0.65
			P1/8	59.0(65.0)	20.5(26.5)	50	20	0.52
			(※1)P1/4 · P3/8	59.0(65.0)	25.5(31.5)	50	27	0.56
			(※1)P1/2 · P5/8	62.0(67.0)	38.5(43.5)	50	36	0.63
			(※1)P3/4	65.0(70.0)	42.0(47.0)	50	40	0.68
TC 2035 TC 2035-MO	M18~M 38	U 3/4~U 1 3/8		85.0	50.0	70	46	1.72
			P3/8 ~P1	71.0	36.0	70	46	1.66
TC 3050 TC 3050-MO	M26~M 28	U 1 · U 1 1/8		85.0	47.0	87	64	3.42
	M30~M 52	U 1 1/4~U 2		100.0	62.0	87	64	3.50
	M55 · M 56	U 2 1/4		105.0	69.5	87	68	3.57
			P3/4~P1 3/4	85.0	47.0	87	64	3.59
TC50100 ★TC50100-M	M50~M 90	U 2~U 3 1/2		130.0	81.0	116	86	7.99
	M95 · M100	U 3 3/4 · U 4		130.0	84.5	116	90	7.64
			P1 5/8~P3	113.0	64.0	116	86	7.64

※1 SB仕様はロングシャンクタップのみ装着可能です。  
 ※2 ★印の付いた製品の在庫についてはお問合せ下さい。  
 ※3 寸法表の( )内寸法は、SB仕様時のものです。

機種選定

BT/DBTシャンク

HSKシャンク

Cシャンク

STシャンク

STTシャンク

MT/TTシャンク/汎用機

コレット/部品

技術資料