

# HK-32MS/40MS/50AS1/63AS1/80AS


## 外形図

CADデータ有り。お申し込みは ▶518P


### ■HK-32MS (最適把持力 200N~350N)

HK-32MS 標準・NO・NC

※( )内はNO(ノーマル・オープン)、NC(ノーマル・クローズ)の仕様寸法です。



### HK-32MS-E □ S □



### HK-32MS-G

