

# ストレートタイプ



## 製品コード表

<b>モデル</b> KD	<b>サイズ</b> 4	<b>操作方法</b> M	<b>弁形状</b> S	<b>接続方法</b> VF	<b>シート材質</b> C	<b>ハンドル色</b> RD	<b>グレード+ボディ材質</b> EP-316L
KD型ダイヤフラム弁	2:1/8" 4:1/4" 6:3/8" 8:1/2" 12:3/4"	270度手動	S:ストレート A:アングル L:L型	V:CVCオス VF:CVCメス S:食込み継手 W:突合せ溶接	C:PTFE A:PFA P:PI M:メタル(ボディ材質) ※1	表示なし:青(標準) RD:赤 WH:白 GR:緑 SL:銀 YE:黄 BR:茶 BK:黒	STD-316L :機械研磨+SUS316L EP-316L :電解研磨+SUS316L SEP-316LE:電解研磨+SUS316LE ※2

※1 メタルシートについては1/8"・1/4"サイズのみ対応可能です。詳しくは各営業担当にご相談ください。  
 ※2 SEP-316LEについては1/8"・1/4"・3/8"・1/2"サイズのみ対応可能です。

## KD 手動 寸法

単位: mm

モデル	型式	接続継手	L	L1*	H	H1	H2	A	B	C	M	M1	M2
	KD2MS-VC	1/8"CVC オス	41	-	57	7	21.5	24	19	19	17	2-M4 深さ5	M14×1.0
	KD4MS-VC	1/4"CVC オス	57	-	68	11	27	42	26	25	25.4	2-M5 深さ5	M20×1.0
	KD8MS-VC	1/2"CVC オス	77	-	81	16	36	42	36	36	28	2-M5 深さ5	M20×1.0
	KD12MS-VC	3/4"CVC オス	107	-	98	23	-	42	48	46	35	2-M5 深さ8	-
	KD2MS-VFC	1/8"CVC メス	56	-	57	7	21.5	24	19	19	17	2-M4 深さ5	M14×1.0
	KD4MS-VFC	1/4"CVC メス	70.6	-	68	11	27	42	26	25	25.4	2-M5 深さ5	M20×1.0
	KD8MS-VFC	1/2"CVC メス	83	-	81	16	36	42	36	36	28	2-M5 深さ5	M20×1.0
	KD12MS-VFC	3/4"CVC メス	179.2	-	98	23	-	42	48	46	35	2-M5 深さ8	-
	KD2MS-SC	1/8" 食込み継手	77.8	6.1	57	7	21.5	24	19	19	17	2-M4 深さ5	M14×1.0
	KD4MS-SC	1/4" 食込み継手	48	7.9	68	11	27	42	26	25	25.4	2-M5 深さ5	M20×1.0
	KD6MS-SC	3/8" 食込み継手	64	9.5	81	16	36	42	36	36	28	2-M5 深さ5	M20×1.0
	KD8MS-SC	1/2" 食込み継手	64	12.7	81	16	36	42	36	36	28	2-M5 深さ5	M20×1.0
	KD12MS-SC	3/4" 食込み継手	126	14.3	98	23	-	42	48	46	35	2-M5 深さ8	-
	KD2MS-WC	1/8" 突合せ溶接	42	-	57	7	21.5	24	19	19	17	2-M4 深さ5	M14×1.0
	KD4MS-WC	1/4" 突合せ溶接	54	-	68	11	27	42	26	25	25.4	2-M5 深さ5	M20×1.0
	KD6MS-WC	3/8" 突合せ溶接	69	-	81	16	36	42	36	36	28	2-M5 深さ5	M20×1.0
	KD8MS-WC	1/2" 突合せ溶接	69	-	81	16	36	42	36	36	28	2-M5 深さ5	M20×1.0
	KD12MS-WC	3/4" 突合せ溶接	156	-	98	23	-	42	48	46	35	2-M5 深さ8	-

\* L1寸法は食込み継手のチューブ差込寸法になります。

## ハンドル色

