


ハンドピッカー



HAND PICKER

No.	L	▼g	小売参考価格
VS4-3	512	170	¥ 3,200

- 狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物を拾い上げるツールです。
- 自在に曲げて使えるフレキシブルシャフトの採用により、手の入らない狭い場所や複雑な機構内でも使用できます。
- 磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。
- 大きいノブにより操作が容易です。



マグネットハンド (強力型)




MAGNET HAND

No.	L	マグネット 外径	マグネット 吊上能力(g)	▼g	小売参考価格
VL2-HD	520	6.5	450	115	¥ 3,620

- ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2〜3倍アップしました。
- 自在シャフトの採用により手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉などを除くのに便利です。



- ・磁気により悪影響を及ぼす場所では使用しないでください。
- ・高温の中での使用は避けてください。




マグネットハンド (伸縮シャフト)



MAGNET HAND

No.	先端	L	ℓ	マグネット 外径	マグネット 吊上能力(kg)	▼g	小売参考価格
VL3-1	小	185~815	145	8	1.3	70	¥ 4,080
VL3-2	中	185~815	145	15.6	6.3	90	¥ 5,260
VL3-P	フックタイプ	185~815	145	12.6	1.1	70	¥ 4,330

- 7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。
- ポケット収納に便利なクリップ付きです。
- ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2〜3倍アップしました。
- サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。(VL3-1, VL3-2)
- 磁力保持できないものをひっかけて持ち上げることができるフックタイプです。(VL3-P)




マグネットハンド (自在シャフト)



MAGNET HAND

No.	先端	L	ℓ	マグネット 外径	マグネット 吊上能力(kg)	▼g	小売参考価格
VL3F-1	小	560	165	8	1.3	110	¥ 5,160
VL3F-2	中	560	165	15.6	6.3	130	¥ 6,330

- 自在シャフトの採用により複雑な動きが可能です。
- グリップエンド部のノブ操作で自在シャフトの方向操作が可能です。
- 自在シャフト内のガイドシャフトにより、曲げた状態が保てます。ガイドシャフトを抜いて、自在シャフトをフリーにすることも可能です。
- ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2〜3倍アップしました。
- サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。



チェックミラー



CHECK MIRROR

No.	ミラーサイズ	L	ℓ	▼g	小売参考価格
VS-2	中 44×66	190~870	145	70	¥ 3,200
VS-3	大 56×92	200~890	145	80	¥ 4,390

- エンジンルームの奥、エンジン補機等の見づらい部分の点検・確認作業に最適です。
- ミラー部には割れにくいアクリル製樹脂ミラーを採用しています。
- ボールジョイントにより幅広い角度調整が可能です。
- ボールジョイント部はボルトナットで固定されていますので保持力が向上しています。
- 7段シャフトの採用により長さ調整が容易になっています。
- グリップ部は握りやすく滑りにくいソフトグリップを採用しています。

