



軸径
φ3.0
mm

毛材名：



黒毛 白毛 ブラウン毛 ソフトブラウン毛 白羊毛

形状	D	d	t	AL	品番	品番	品番	品番	品番	最高許容 回転数 (rpm)	
ホイール型 	φ 13	φ 6.5	2	43.5	(185-11801)	(185-11802)	(185-11805)	(185-11804)	(185-11803)	15,000	
	φ 17	φ 8.5	2	43.5	(185-11901)	(185-11902)	(185-11905)	(185-11904)	(185-11903)		
	φ 20	φ 10	2	43.5	285-00101	285-00102	185-12012	285-00104	285-00103		
	φ 23	φ 10	2	43.5	285-00121	285-00122	185-12112	285-00124	285-00123		
	φ 25	φ 10		2	43.5	285-00141	285-00142	185-12192	285-00144	285-00143	10,000
				5 (2P) (厚口)	46	(185-18201)	(185-18202)	(185-18212)	(185-18210)	(185-18209)	
			8 (3P) (特厚口)	48	(185-19840)	(185-19841)	(185-19844)	(185-19843)	(185-19842)		
ペベル型 	φ 15	φ 9.5	4	46	185-31001	185-31002	185-31012	185-31010	185-31009	10,000	
	φ 25	φ 15	7	50	185-32001	185-32002	185-32012	185-32010	185-32009	10,000	
カップ型 	φ 7.2	φ 7.2	5	50	285-22001	(285-22002)	(285-22012)	(285-22010)	(285-22009)	10,000	
	φ 14	φ 10	8	53	285-00171	285-00172	185-22012	285-00174	285-00173	10,000	
	φ 20	φ 16	10	51	012-82001	012-82002	(012-82005)	(012-82004)	(012-82003)	3,000	
	φ 25	φ 20	15	57	012-82101	012-82102	(012-82105)	(012-82104)	(012-82103)	3,000	
エンド型 	φ 3.5	φ 3	5	52	363-00206	363-00207	363-00210	363-00209	363-00208	15,000	
	φ 6	φ 5	8	52	163-03001	163-03002	163-03012	163-03013	163-03011	15,000	
	φ 10	φ 8	12	58	(163-10004)	(163-10005)	(163-10003)	(163-10002)	(163-10001)	10,000	

※ AL寸法は全長です。

(品番) … 受注製作品となります。

注意：電動（速度可変式）マイクログラインダーや、マシニングセンター等の工作機械に取り付けてご使用ください。エアグラインダーでは使用できません。

◎ 特注品製作可能です。（詳細はP28をご覧ください）