



軸径
φ3.0
mm

毛材名：	ナイロン	除電ナイロン	耐熱繊維	タンピコ(植物繊維)
線径：	φ0.2	φ0.15	φ0.2	-
線径：	φ0.2波★	-	-	-



形状	D	d	t	AL	品番	品番	品番	品番	最高許容回転数 (rpm)
ホイール型 	φ 13	φ 6.5	2	43.5	(185-11807)	(185-11808)	(185-11809)	(185-11806)	15,000
	φ 17	φ 8.5	2	43.5	(185-11907)	(185-11908)	(185-11909)	(185-11906)	
	φ 20	φ 10	2	43.5	185-12003	185-12017	185-12018	(185-12011)	
	φ 23	φ 10	2	43.5	185-12103	185-12117	185-12118	(185-12111)	
	φ 25	φ 10	2	43.5	185-12183	185-12197	185-12198	(185-12191)	10,000
			5(2P) (厚口)	46	(185-18219)★	(185-18220)	(185-18221)	(185-18211)	
		8(3P) (特厚口)	48	(185-19846)★	(185-19847)	(185-19848)	(185-19845)		
ベベル型 	φ 15	φ 9.5	4	46	185-31003	185-31013	185-31014	(185-31011)	10,000
	φ 25	φ 15	7	50	185-32003	185-32013	185-32014	(185-32011)	10,000
カップ型 	φ 7.2	φ 7.2	5	50	285-22003	285-22013	285-22014	(285-22011)	10,000
	φ 14	φ 10	8	53	185-22003	185-22013	185-22014	185-22011	10,000
	φ 20	φ 16	10	51	(012-82006)	(012-82013)	(012-82014)	(012-82008)	3,000
	φ 25	φ 20	15	57	(012-82106)	(012-82113)	(012-82114)	(012-82108)	3,000
エンド型 	φ 3	φ 3	5	52	363-00202	363-00212	363-00213	363-00211	15,000
	φ 6	φ 5	8	52	163-03003	163-03024	163-03025	163-03010	15,000
	φ 10	φ 8	12	58	163-10006	163-10030	163-10200	(163-10007)	10,000

※ AL寸法は全長です。

(品番) … 受注製作品となります。

注意：電動(速度可変式) マイクログラインダーや、マシニングセンター等の工作機械に取り付けてご使用ください。エアグラインダーでは使用できません。

◎ 特注品製作可能です。(詳細はP28をご覧ください)