

# 積層ソフト・ハードバフ



各種のバフ素材を重ねてフランジ止めをした、クロダブラシ オリジナルバフです。光沢剤、研磨材、ダイヤモンドコンパウンド等を併用してご使用ください。

一般金属、貴金属、アルミ、銅、真鍮、焼入れ鋼、超硬、ガラス、セラミックス、木工、各種合成樹脂等の仕上げに適します。


※フォト：左) フランネルバフ、右) サイザルバフ



## 布バフ 軸径 $\phi 3.0$ mm

### ■ アヤバフ

[硬さ：ミディアムハード]




【材質・構造】布・ウズ状ミンシ止め  
 【特長】コシのあるややハードなあたりです。  
 【用途】中仕上げ、光沢仕上げに適します。

【タイプ】 ソフト >>> ハード

| D  | d  | t | AL | 品番        | 最高許容回転数 |
|----|----|---|----|-----------|---------|
| 23 | 10 | 5 | 45 | 248-20302 | 15,000  |
| 30 | 10 | 5 | 45 | 248-20401 | 10,000  |

### ■ ブロードバフ

[硬さ：ミディアム]




【材質・構造】布・ウズ状ミンシ止め  
 【特長】コシのあるソフトなあたりです。  
 【用途】中仕上げ、光沢仕上げに適します。

【タイプ】 ソフト >>> ハード

| D  | d  | t | AL | 品番        | 最高許容回転数 |
|----|----|---|----|-----------|---------|
| 23 | 10 | 5 | 45 | 248-10302 | 15,000  |
| 30 | 10 | 5 | 45 | 248-10401 | 10,000  |

### ■ 86バフ

[硬さ：ミディアムソフト]




【材質・構造】布・バラ重ねタイプ  
 【特長】ややコシのあるソフトなあたりです。  
 【用途】中仕上げ、光沢仕上げに適します。

【タイプ】 ソフト >>> ハード

| D  | d  | t | AL | 品番        | 最高許容回転数 |
|----|----|---|----|-----------|---------|
| 23 | 10 | 5 | 45 | 185-00105 | 15,000  |
| 30 | 10 | 5 | 45 | 185-00102 | 15,000  |

### ■ フランネルバフ

[硬さ：ソフト]



【材質・構造】布・バラ重ねタイプ  
 【特長】ソフトなあたりです  
 【用途】最終仕上げ、光沢仕上げに適します。

【タイプ】 ソフト >>> ハード

| D  | d  | t | AL | 品番        | 最高許容回転数 |
|----|----|---|----|-----------|---------|
| 23 | 10 | 5 | 45 | 185-12565 | 15,000  |
| 30 | 10 | 5 | 45 | 185-12570 | 15,000  |


※ AL寸法は全長です。

注意：電動（速度可変式）マイクログラインダーや、マシニングセンター等の工作機械に取り付けてご使用ください。エアーグラインダーでは使用できません。

## その他バフ 軸径 $\phi 3.0$ mm

### ■ サイザルバフ

[硬さ：ハード]




【材質・構造】麻・ウズ状ミンシ止め  
 【特長】キレのあるハードなあたりです。  
 【用途】予備仕上げ、粗仕上げに適します。

【タイプ】 ソフト >>> ハード

| D  | d  | t | AL | 品番        | 最高許容回転数 |
|----|----|---|----|-----------|---------|
| 23 | 10 | 5 | 45 | 248-30302 | 15,000  |
| 30 | 10 | 5 | 45 | 248-30401 | 10,000  |

### ■ ネオセームバフ

[硬さ：ソフト]




【材質・構造】人工皮革・バラ重ねタイプ  
 【特長】ソフトなあたりです。  
 【用途】中仕上げ、光沢仕上げに適します。

【タイプ】 ソフト >>> ハード

| D  | d   | t  | AL | 品番        | 最高許容回転数 |
|----|-----|----|----|-----------|---------|
| 20 | 8.5 | 6  | 45 | 136-00400 | 15,000  |
| 25 | 10  | 10 | 45 | 136-00402 | 15,000  |

### ■ コットンバフ

[硬さ：ベリーソフト]



【材質・構造】綿糸・モップタイプ  
 【特長】最高にソフトなあたりです。  
 【用途】最終仕上げ、光沢仕上げに適します。

【タイプ】 ソフト >>> ハード

| D  | d  | t  | AL | 品番        | 最高許容回転数 |
|----|----|----|----|-----------|---------|
| 23 | 10 | 18 | 51 | 185-12460 | 10,000  |
| 25 | 10 | 24 | 54 | 185-12465 | 10,000  |

使用例写真

