

バタフライ  
ステンレス鋼製  
UBシリーズ

UBシリーズ(SCS13A)  
5K




UBシリーズ(SCS13A)  
10K



UBシリーズ(SCS14A)  
10K



UBシリーズ(SCS13A)  
150



製品記号	5UB			10UB			10UBM			150UB			
	呼び径	L	H	D	L	H	D	L	H	D	L	H	D
2 <sup>ø</sup> 50 <sup>ø</sup>	43.0	176.0	230.0	43.0	176.0	230.0	43.0	176.0	230.0	43.0	176.0	230.0	230.0
2 1/2 65	46.0	186.0	230.0	46.0	186.0	230.0	46.0	186.0	230.0	46.0	186.0	230.0	230.0
3 80	46.0	207.0	280.0	46.0	207.0	280.0	46.0	207.0	280.0	46.0	207.0	280.0	280.0
4 100	52.0	221.0	280.0	52.0	221.0	280.0	52.0	221.0	280.0	52.0	221.0	280.0	280.0
5 125	56.0	241.0	350.0	56.0	241.0	350.0	56.0	241.0	350.0	56.0	241.0	350.0	350.0
6 150	56.0	263.0	350.0	56.0	263.0	350.0	56.0	263.0	350.0	56.0	263.0	350.0	350.0
操作機	レバー			レバー			レバー			レバー			
ボデー	SCS13A			SCS13A			SCS14A			SCS13A			
ステム	SUS304N2			SUS304N2			SUS316-50 <sup>ø</sup> -100 <sup>ø</sup> SUS329J1:125 <sup>ø</sup> -150 <sup>ø</sup>			SUS304N2			
ジスク	SCS13A+Crめっき			SCS13A+Crめっき			SCS14A+Crめっき			SCS13A+Crめっき			
パッキン	PTFE			PTFE			PTFE			PTFE			
ガスケット	PTFE			PTFE			PTFE			PTFE			
シート	PTFE			PTFE			PTFE			PTFE			
ハンドル	FCD450-10			FCD450-10			FCD450-10			FCD450-10			
接続形状	ウエハ:JIS 5K			ウエハ:JIS 10K			ウエハ:JIS 10K			ウエハ:ASME B16.5 クラス150			
最高許容圧力	圧力-温度基準:バタ21			圧力-温度基準:バタ21			圧力-温度基準:バタ21			圧力-温度基準:バタ21			
●参照頁	・配管上の注意:バタ21 ・配管適用パイプ:バタ26			・配管上の注意:バタ21 ・配管適用パイプ:バタ26			・配管上の注意:バタ21 ・配管適用パイプ:バタ26			・配管上の注意:バタ21 ・配管適用パイプ:バタ26			
●備考				・SAS358適合品:特注 ・水道施設浸出性能適合品:特注									

バタフライ  
ステンレス鋼製  
UBシリーズ

UBシリーズ(SCS13A)  
10K




UBシリーズ(SCS14A)  
10K



UBシリーズ(SCS13A)  
16K



UBシリーズ(SCS13A)  
150



製品記号	GL-10UB				GL-10UBM				GL-16UB				GL-150UB				
	呼び径	L	H	D	B(ギア)	L	H	D	B(ギア)	L	H	D	B(ギア)	L	H	D	B(ギア)
2 <sup>ø</sup> 50 <sup>ø</sup>	43.0	192.0	140.0	150.0	150.0	43.0	192.0	140.0	150.0	43.0	192.0	140.0	150.0	43.0	192.0	140.0	150.0
2 1/2 65	46.0	202.0	140.0	150.0	150.0	46.0	202.0	140.0	150.0	46.0	202.0	140.0	150.0	46.0	202.0	140.0	150.0
3 80	46.0	226.0	170.0	195.0	195.0	46.0	226.0	170.0	195.0	46.0	226.0	170.0	195.0	46.0	226.0	170.0	195.0
4 100	52.0	240.0	170.0	195.0	195.0	52.0	240.0	170.0	195.0	52.0	240.0	170.0	195.0	52.0	240.0	170.0	195.0
5 125	56.0	261.0	200.0	204.0	204.0	56.0	261.0	200.0	204.0	56.0	261.0	200.0	204.0	56.0	261.0	200.0	204.0
6 150	56.0	283.0	200.0	204.0	204.0	56.0	283.0	200.0	204.0	56.0	283.0	200.0	204.0	56.0	283.0	200.0	204.0
8 200	71.0	348.0	310.0	280.0	280.0	71.0	348.0	310.0	280.0	71.0	348.0	310.0	280.0	71.0	348.0	310.0	280.0
10 250	76.0	416.0	360.0	310.0	310.0	76.0	416.0	360.0	310.0	76.0	416.0	360.0	310.0	76.0	416.0	360.0	310.0
12 300	83.0	443.0	360.0	310.0	310.0	83.0	443.0	360.0	310.0	83.0	443.0	360.0	310.0	83.0	443.0	360.0	310.0
14 350	92.0	476.0	500.0	358.0	358.0	92.0	476.0	500.0	358.0	92.0	476.0	500.0	358.0	92.0	476.0	500.0	358.0
16 400	102.0	572.0	500.0	360.0	360.0	102.0	572.0	500.0	360.0	102.0	572.0	500.0	360.0	102.0	572.0	500.0	360.0
18 450	114.0	607.0	500.0	360.0	360.0	114.0	607.0	500.0	360.0	114.0	607.0	500.0	360.0	114.0	607.0	500.0	360.0
20 500	127.0	623.0	500.0	360.0	360.0	127.0	623.0	500.0	360.0	127.0	623.0	500.0	360.0	127.0	623.0	500.0	360.0
24 600	154.0	757.0	500.0	377.0	377.0	154.0	757.0	500.0	377.0	154.0	757.0	500.0	377.0	154.0	757.0	500.0	377.0
操作機	横形ギア				横形ギア				横形ギア				横形ギア				
ボデー	SCS13A				SCS14A				SCS13A				SCS13A				
ステム	SUS304N2				SUS316-50 <sup>ø</sup> -100 <sup>ø</sup> SUS329J1:125 <sup>ø</sup> -600 <sup>ø</sup>				SUS304N2				SUS304N2				
ジスク	SCS13A+Crめっき				SCS14A+Crめっき				SCS13A+Crめっき				SCS13A+Crめっき				
パッキン	PTFE				PTFE				PTFE				PTFE				
ガスケット	PTFE				PTFE				PTFE				PTFE				
シート	PTFE				PTFE				PTFE				PTFE				
接続形状	ウエハ:JIS 10K				ウエハ:JIS 10K				ウエハ:JIS 16K				ウエハ:ASME B16.5 クラス150				
最高許容圧力	圧力-温度基準:バタ21				圧力-温度基準:バタ21				圧力-温度基準:バタ21				圧力-温度基準:バタ21				
日本協認証番号	E-238:特注(50 <sup>ø</sup> -200 <sup>ø</sup> )																
●参照頁	・配管上の注意:バタ21 ・配管適用パイプ:バタ26				・配管上の注意:バタ21 ・配管適用パイプ:バタ26				・配管上の注意:バタ21 ・配管適用パイプ:バタ26				・配管上の注意:バタ21 ・配管適用パイプ:バタ26				
●備考	・SAS358適合品:特注(65 <sup>ø</sup> -150 <sup>ø</sup> ) ・水道施設浸出性能適合品:特注 ・公共建築工事標準仕様書相当品:50 <sup>ø</sup> -300 <sup>ø</sup>				・SAS358適合品:特注(65 <sup>ø</sup> -150 <sup>ø</sup> ) ・公共建築工事標準仕様書相当品:50 <sup>ø</sup> -300 <sup>ø</sup>				・公共建築工事標準仕様書相当品:50 <sup>ø</sup> -300 <sup>ø</sup>								