


CARRY MOUNT CASTER STANDARD type


キャスター標準タイプ
鋼板仕様／ステンレス仕様

規格表


CM-60 / CM-60SUS



CM-100 / CM-100SUS



CM-200C




●ステンレス仕様品は品番末尾SUSで表わします。＊（ ）寸法はステンレス仕様です。

品番	常用最大荷量
CM-60	590N
CM-60SUS	
CM-100	980N
CM-100SUS	
CM-200C	2000N


名称	材質	
	鋼板仕様	ステンレス仕様
1 取付プレート	鋼板製亜鉛めっき (スチールボール)	ステンレス製光沢仕上 (SUS440C焼入ボール)
2 フレーム	鋼板製亜鉛めっき	ステンレス製光沢仕上
3 車輪	6ナイロン。CM-200Cはドライベアリング入り	6ナイロン
4 防振ゴム台	耐油性ゴム	耐油性ゴム
5 レベリングボルト	鋼製亜鉛めっき	ステンレス製

取扱方法

移動



据付



取付け

防振する機器の取付け厚さに適合する長さのボルト及びナットを別途手配の上お取付け下さい。

移動

レベリングボルトの調節穴にドライバーをさし込み時計方向にまわしますと防振ゴム台が上がり移動できます。

固定

レベリングボルトの調節穴にドライバーをさし込み反時計方向にまわしますと車輪が浮き上がり固定できます。

レベル調節

CM-60、CM-60SUSで15mm、CM-100、CM-100SUSで17mm、CM-200Cで20mmの範囲で調整できます。