

# ステンレス製ハンドル車 DIN, DI-N


## Stainless Steel Handwheels DIN, DI-N

RoHS指令適合品

ロストワックスにて製造をしたステンレス製ハンドノブです。  
腐食の心配がない為、食品機械・屋外設置の機器に最適な部品です。



DI-N + SSG



材 ステンレスSCS13 (SUS304相当) Stainless

表 電解研磨

寸法表

握りネジ付 握りネジなし

追加工の詳細 P.271~P.272参照

Unit : mm

品番	品番	D	d	H	h	L	φ	R	M	スポーク数	(kg)
DI- 80-N	DIN- 80	80	25	30	13	20	10	28.5	M 6×P1.0	3	0.33
DI-100-N	DIN-100	100	30	32	15	27	10	37.5			0.60
DI-125-N	DIN-125	125	35	36	16	22	12	47	M 8×P1.25		0.91
DI-140-N	DIN-140	140	32	50	16	31	14	54.5			1.05
DI-160-N	DIN-160	160	34	54	18	34	16	65	M10×P1.5		1.05
DI-200-N	DIN-200	200	39	58	22	37	17	80			1.82
DI-250-N	DIN-250	250	44	62	26	40	18	102	M12×P1.75		3.00
DI-315-N	DIN-315	315	48	67	26	41	22	133			4.22

注 グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。  
推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

握りネジ付		推奨グリップ				推奨グリップ			
品番	M	ステンレス固定握り <small>詳細 P.230参照</small>				ステンレス回転握り <small>詳細 P.231参照</small>			
品番	M	品番	S	G	h	品番	S	G	h
DI- 80-N	M 6×P1.0	SSG- 6	13	50	8	SSR- 6	16	52	13
DI-100-N									
DI-125-N	M 8×P1.25	SSG- 8	16	64	10	SSR- 8	20	63	15
DI-140-N									
DI-160-N	M10×P1.5	SSG-10	20	70	12	SSR-10	22	80	18
DI-200-N									
DI-250-N									
DI-315-N	M12×P1.75	SSG-12	25	100	15	SSR-12	25	98	20

グリップ詳細 P.151~P.172参照