

エアツールシリーズ









単位 mm

ノズルアクセサリ

全てのノズルネジ部はG1/8となります。他社メーカー製品でもG1/8であれば取付可能です。

増量ノズル

横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射することが可能です。広範囲へのエアブローにお薦めです。


規 格	製品写真	製品図	ノズル口径	噴出口径	0.5MPa 時	
					エア消費量 (L/min)	エア噴出量 (L/min)
N-AG60S			2.5	9	230	590
N-AG60L			3.0	12	270	840
N-AG70S			2.5	10	230	590
N-AG70L			3.0	12	270	840

 N-AG60S・60L使用材質
 ■黄銅棒C3604 ■表面処理 クロームメッキ

 N-AG70S・70L使用材質
 ■本体 ジュラコンPOM樹脂 ■ネジ部 黄銅棒C3604(クロームメッキ)

自在ノズル

なまし銅管を青色チューブで被覆してあります。自由に曲げることが可能です。



規 格	口径	先端外径	銅管径	チューブ径	L	エア噴出量 (L/min)
AG45 × F100	φ2.3	φ7	φ4	φ6 × 4	120	150
AG45 × F150					170	150
AG45 × F200					220	150
AG45 × F300					320	140
AG45 × F500					520	130

 自在ノズル使用材質
 ■本体・先端部 黄銅棒C3604、銅パイプ部C1020、ウレタン樹脂PU
 ■表面処理:クロームメッキ

スレンダーノズル

すきま清掃に最適です。



規 格	口径	パイプ径	L	エア噴出量 (L/min)
AG45 × φ2 × 100	1.0	φ2	120	32
AG45 × φ3 × 100	1.6	φ3	120	94

 スレンダーノズル使用材質
 ■本体 黄銅棒C3604、黄銅パイプC2700 ■表面処理 クロームメッキ
