

軸付セラミックゴム砥石

Ceramic-rubberized polishing points

弾性海绵橡胶磨头



- 特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
- 目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
- 多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。



最高使用回転数
allowable speed
最高使用转速



軸径
Shank dia
柄直径



ケース入数
pcs / pac
1盒数



粒度
grain size
粒度


金属研磨用
light grind
(metal)

tool-alloy tool-steel carbon-steel stainless steel


合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用




30,000
min⁻¹



24,000
min⁻¹



20,000
min⁻¹




# 80	R2111	R2121	R2131	R2141
# 120	R2112	R2122	R2132	R2142
# 180	R2113	R2123	R2133	R2143
# 220	R2114	R2124	R2134	R2144
# 320	R2115	R2125	R2135	R2145
# 500	R2116	R2126	R2136	R2146
# 1000	R2117	R2127	R2137	R2147


R
弾性砥石



15,000
min⁻¹



φ3
10



φ6
5



# 80	R2151	R2161	R2171	R2181
# 120	R2152	R2162	R2172	R2182
# 180	R2153	R2163	R2173	R2183
# 220	R2154	R2164	R2174	R2184
# 320	R2155	R2165	R2175	R2185
# 500	R2156	R2166	R2176	R2186
# 1000	R2157	R2167		