



超合金の仕上研磨



軸径  
φ3.0  
mm

粒度：	D#400	D#600	D#800
線径：	φ0.25	φ0.25	φ0.25
線径：	φ0.3 ◆	-	-
線径：	φ0.45★	φ0.45★	φ0.45★

形状	D	d	t	AL	品番	品番	品番	最高許容回転数 (rpm)
<b>ホイール型</b> 	φ 13	φ 6.5	2	43.5	(185-11813)	(185-11814)	(185-11815)	15,000
	φ 17	φ 8.5	2	43.5	(185-11913)	(185-11914)	(185-11915)	
	φ 20	φ 10	2	43.5	185-15224	185-15226	185-15228	
	φ 23	φ 10	2	43.5	185-15014	185-15016	185-15018	
	φ 25	φ 10	2	43.5	185-15114	185-15116	185-15118	10,000
			5 (2P) (厚口)	46	(185-15124)	(185-15126)	(185-15128)	
		8 (3P) (特厚口)	48	(185-19880)	(185-19881)	(185-19882)		
<b>ベベル型</b> 	φ 15	φ 9.5	4	46	185-31132	185-31133	185-31134	10,000
	φ 25	φ 15	7	50	185-32132	185-32133	185-32134	10,000
<b>カップ型</b> 	φ 7.2	φ 7.2	5	50	285-25014	285-25016	285-25018	10,000
	φ 14	φ 10	8	53	185-25014	185-25016	185-25018	10,000
	φ 20	φ 16	10	51	(012-82157)★	(012-82158)★	(012-82159)★	3,000
	φ 25	φ 20	15	57	(012-82257)★	(012-82258)★	(012-82259)★	3,000
<b>エンド型</b> 	φ 3	φ 3	5	52	363-00270 ◆	363-00271	363-00272	15,000
	φ 6	φ 5	8	52	163-04213	163-04214	163-04215	15,000
	φ 10	φ 8	12	58	(163-10103)	163-10104	(163-10105)	10,000

※ AL寸法は全長です。

(品番) … 受注製作品となります。

注意：電動（速度可変式）マイクログラインダーや、マシニングセンター等の工作機械に取り付けてご使用ください。エアグラインダーでは使用できません。

◎ 特注品製作可能です。（詳細はP28をご覧ください）