



[ストレート軸φ3]



[段付軸φ(4)3]



軸径  
φ3.0  
mm

毛材： 砥粒入りナイロン線    ステンレス線

線径 (粒度)： φ0.2 (#2,000)★    φ0.05★

線径 (粒度)： φ0.3 (#500)    φ0.08

形状	D	L	SL	SD	品番	品番	最高許容回転数 (rpm)
<p>※フォト：D=φ2.0mm</p>	φ1.0	15	45	φ3	351-00025★	051-40148★	3,500
	φ1.5	15	45	φ3	351-00026★	051-40149★	
	φ2.0	20	45	φ3	351-00001	051-40150	
	φ2.5	20	45	φ3	351-00002	051-40151	
<p>※フォト：D=φ4.0mm</p>	φ3.0	25	45	φ3	351-00003	051-40152	3,500
	φ3.5	25	45	φ3	351-00004	051-40153	
	φ4.0	25	45	φ3	351-00005	051-40154	
	φ4.5	25	45	φ3 段付φ(4)3	- -	- 051-40155	
<p>※フォト：D=φ6.0mm</p>	φ5.0	25	45	φ3 段付φ(4)3	351-00007 -	- 051-40156	3,500
	φ5.5	25	45	φ3 段付φ(4)3	351-00008 -	- 051-40157	
	φ6.0	25	45	φ3 段付φ(4)3	351-00009 351-00250 (ダブルスパイラル巻)	- 051-40158	
	φ7.0	25	45	段付φ(4)3	351-00260 (ダブルスパイラル巻)	051-40159	
<p>※フォト：D=φ10.0mm</p>	φ8.0	25	45	段付φ(4)3	351-00270 (ダブルスパイラル巻)	051-40160	3,500
	φ9.0	25	45	段付φ(4)3	351-00280 (ダブルスパイラル巻)	051-40161	
	φ10.0	25	45	段付φ(4)3	351-00290 (ダブルスパイラル巻)	051-40162	

注意：電動（速度可変式）マイクログラインダーや、マシニングセンター等の工作機械に取り付けてご使用ください。エアグラインダーでは使用できません。

◎ 特注品製作可能です。（詳細はP29をご覧ください）