

ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式)




DIAMOND SAW BLADES 'NEW LASER' (DRY)

ベストセラー「レーザーSL」をさらに性能アップし、ハイコストパフォーマンスを追求

- 硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に
- 「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追求!最高のパフォーマンスを実現
- 硬質コンクリート・鉄筋コンクリート・石材等の難削材に最適 (もちろんモルタルブロックもOK)
- 「焼入れ高強度基板」+「レーザー溶接」で過酷な作業を安全に。
- 255~355は焼入れ合わせ基板を採用し、体感騒音70%カット(当社データ比) 作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適

切れ味	★★★★
仕上り	★★★★
寿命	★★★★

レーザー溶接




通常タイプ

消音タイプ

タイプ	品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	参考価格	JANコード (4963202-)
通常 タイプ	SL105A	φ105mm	2mm	7mm	φ20mm	φ15mm	7,610円	079945
	SL125A	φ126mm	2mm	7mm	φ22mm	φ20mm	12,010円	079983
	SL150A	φ151mm	2.2mm	7.5mm	φ25.4mm	φ25mm-φ22mm-φ20mm	17,490円	080026
	SL180A	φ180mm	2.2mm	7.5mm	φ25.4mm	φ25mm-φ22mm-φ20mm	19,280円	080064
	SL200A	φ205mm	2.2mm	7.5mm	φ25.4mm	φ25mm-φ22mm-φ20mm	22,530円	080101
消音 タイプ	SL255A254	φ255mm	2.8mm	7mm	φ25.4mm	φ22mm-φ20mm	33,560円	079631
	SL305A305	φ305mm	3.2mm	7mm	φ30.5mm	φ25.4mm-φ22mm-φ20mm	34,800円	079679
	SL305A20	φ305mm	3.2mm	7mm	φ20mm	-	34,800円	079716
	SL355A305	φ355mm	3.2mm	7mm	φ30.5mm	φ25.4mm-φ22mm-φ20mm	47,770円	079754

※φ305mmの20穴については、「固定リング」対応となる場合がございます。ご了承ください。



チップ部

ダイヤモンドホイール スカイウェーブ エクストラ(乾式)




DIAMOND SAW BLADES 'SKY WAVE EXTRA' (DRY)

- コンクリート・タイル・瓦・窯業系サイディング・ブロック・スレート・モルタル・レンガ等の切断に
- 鋭い切れ味と長寿命を実現
- 振動が少なく美しい切り口

切れ味	★★★★
仕上り	★★★★
寿命	★★★★



品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	参考価格	JANコード (4963202-)
WX105	φ105mm	2.0mm	8mm	φ20mm	φ15mm	9,880円	049276
WX125	φ127mm	2.0mm	7mm	φ22mm	φ20mm	14,430円	049313
WX150	φ153mm	2.3mm	7mm	φ25.4mm	φ25mm-φ22mm-φ20mm	17,790円	049351
WX180	φ180mm	2.3mm	7mm	φ25.4mm	φ25mm-φ22mm-φ20mm	20,750円	049399
WX200	φ204mm	2.4mm	7mm	φ25.4mm	φ25mm-φ22mm-φ20mm	22,330円	049450



スラントウェーブ形状

●連続した独自のスラントウェーブ(斜波形状)形状の為、スピーディに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。

ダイヤモンドホイール 剣TRX(乾式)




DIAMOND SAW BLADES 'TSURUGI TRX' (DRY)

- コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・モルタル・瓦・タイル等の切断に
- 軽快な切れ味とすぐれたコストパフォーマンス

切れ味	★★★
仕上り	★★★
寿命	★★★



品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	参考価格	JANコード (4963202-)
TRX105	φ105mm	1.8mm	7mm	φ20mm	φ15mm	6,910円	049078
TRX125	φ127mm	2.0mm	7mm	φ22mm	φ20mm	10,080円	049115
TRX150	φ152mm	2.0mm	6mm	φ25.4mm	φ25mm-φ22mm-φ20mm	12,260円	049153
TRX180	φ180mm	2.0mm	6mm	φ25.4mm	φ25mm-φ22mm-φ20mm	14,140円	049191
TRX200	φ203mm	2.0mm	6mm	φ25.4mm	φ25mm-φ22mm-φ20mm	15,140円	049238



各被削材に対応する商品選定については122ページの被削材対応表をご参照ください。