


ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)



DIAMOND SAW BLADES FOR TILES (DRY)

- 磁器タイル・せっき器タイル・陶器タイルの切断に
- 連続したスラントウェーブ形状の為、切粉の排出がスピーディ
- 薄刃ですので切りロスツクリ、クリーンな仕上がり



品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	参考価格	JANコード (4963202-)
TWX10510	φ100mm	1.0mm	5mm	φ20mm	φ15mm	5,430円	087971
TW10516	φ105mm	1.6mm	8mm	φ20mm	φ15mm	8,560円	029209



TWX10510
(磁器タイル・硬質タイル対応)




TW10516
(一般タイル用)

ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)

DIAMOND SAW BLADES FOR ROOF TILES (DRY)

- 三州瓦、石州瓦、大和瓦等の硬質瓦・セメント瓦等の切断に
- 連続したスラントウェーブ形状が切粉をスピーディに排出
- 基板にあけた数個の穴は、エアフローを更に高め、空冷効果が一段とアップ



品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	参考価格	JANコード (4963202-)
KW105	φ105mm	1.8mm	7mm	φ20mm	φ15mm	7,910円	037563



ダイヤモンドホイール(乾式・湿式)

DIAMOND SAW BLADES, CONTINUOUS RIM (DRY・WET)


- タイル・瓦・コンクリート・ブロック・薄鉄板(0.5mm以下)等の切断に
- チップが薄くノースリットにより、切れ味がなめらかで切り口がきれいに仕上がります



リムタイプ(一体型)

品番コード	D	T	W	H	付属リング穴径	参考価格	JANコード (4963202-)
R50	φ54mm	1.2mm	4mm	φ10mm	-	6,590円	016278
R80	φ80mm	1.5mm	4mm	φ20mm	φ15mm	8,240円	017299
R100	φ101mm	1.5mm	4mm	φ20mm	φ15mm	8,560円	014458
R110	φ114mm	1.5mm	4mm	φ20mm	φ15mm	10,540円	014465
R125	φ127mm	1.5mm	4mm	φ22mm	φ20mm	13,390円	014472
R150	φ152mm	1.5mm	4mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	16,250円	014489
R180	φ180mm	1.5mm	4mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	24,150円	014496
R200	φ203mm	1.8mm	4mm	φ25.4mm	φ25mm・φ22mm・φ20mm	27,440円	014502

※R50はエアークッター用です。



各被削材に対応する商品選定については122ページの被削材対応表をご参照ください。

ダイヤモンド
ホイール・ノコ

チップソー

ホルソー・ドリル

ヤスリ・ドレッサ