


## STC 自在 S-4ストッパー 125-150mm / S-4ストッパーは旋回を止めるストッパーです。



STC-150 CBC S-4




品番			車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	偏心	旋回半径
型式-車輪径	車輪	SP		N	kgf										
STC-125	CNC	S-4	ゴム	1500	153	18.00	60.75	125	38	165	80×80 (75×75)	102×102	11.0	35	(R101)
	CNCH ※		ハードゴム	1500	153	12.00	30.90		38						
	CBC		ゴム(B入)	1500	153	9.00	60.75		38						
	CBCH ※		ハードゴム(B入)	1500	153	12.00	30.90		38						
	GNU		ウレタン(B入)	1500	153	6.75	36.00		30						
	NBN		ナイロン・白(B入)	1500	153	4.50	31.50		38						
STC-150	CNC	S-4	ゴム	1600	163	19.20	64.80	150	40	190	80×80 (75×75)	102×102	11.0	40	(R119)
	CNCH ※		ハードゴム	1600	163	12.80	33.00		40						
	CBC		ゴム(B入)	1600	163	9.60	64.80		40						
	CBCH ※		ハードゴム(B入)	1600	163	12.00	33.00		40						
	GNU		ウレタン(B入)	1600	163	7.20	38.40		35						
	NB		ナイロン・白(B入)	1600	163	4.80	33.60		35						
	NHN ※		耐熱強化プラスチック	1600	163	15.36	24.00		42						

## STC 自在S-15ストッパー 125-150mm / S-15ストッパーは旋回を止めるストッパーです。



STC-125 CBC S-15



品番			車輪種類	許容荷重		始動力	旋回始動力	車輪径	車輪幅	取付高	取付ピッチ	プレートサイズ	取付穴径	偏心	旋回半径
型式-車輪径	車輪	SP		N	kgf										
STC-125	CNC	S-15	ゴム	1500	153	18.00	60.75	125	38	165	80×80 (75×75)	102×102	11.0	35	(R110)
	CNCH ※		ハードゴム	1500	153	12.00	30.90		38						
	CBC		ゴム(B入)	1500	153	9.00	60.75		38						
	CBCH ※		ハードゴム(B入)	1500	153	12.00	30.90		38						
	GNU		ウレタン(B入)	1500	153	6.75	36.00		30						
	NBN		ナイロン・白(B入)	1500	153	4.50	31.50		38						
STC-150	CNC	S-15	ゴム	1600	163	19.20	64.80	150	40	190	80×80 (75×75)	102×102	11.0	40	(R119)
	CNCH ※		ハードゴム	1600	163	12.80	33.00		40						
	CBC		ゴム(B入)	1600	163	9.60	64.80		40						
	CBCH ※		ハードゴム(B入)	1600	163	12.00	33.00		40						
	GNU		ウレタン(B入)	1600	163	7.20	38.40		35						
	NB		ナイロン・白(B入)	1600	163	4.80	33.60		35						
	NHN ※		耐熱強化プラスチック	1600	163	15.36	24.00		42						

※ロット生産品

- ・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- ・STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。
- ・S-4とS-15は進行方向に対してペダルの位置が異なります。
- ・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。



CBC



GNU



NB



NHN