

▶▶ STM 自在 S-2・S-3ストッパー 75-200mm / S-2、S-3ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。





STM-150 VS S-2



STM-100 VU S-3



STM-200 VS S-2



産業用キャスター

品番			車輪種類	許容荷重		始動力 daN	旋回 始動力 daN	車輪径 Dmm	車輪幅 Wmm	取付高 Hmm	取付ピッチ A×Bmm (A'×B'mm)	プレートサイズ X×Ymm	取付穴径 Pmm	偏心 Emm	旋回半径 Rmm	自重 g
型式-車輪径	車輪	SP		N	kgf											
STM-75	VA	S-2	ゴム (B入)	800	82	8.64	33.60	75	32	100	63×63	81×81	9.5	28	(R82)	653
	VU		ウレタン(B入)	1200	122	11.52	36.00									683
STM-100	VS	S-2	ゴム (B入)	1200	122	10.80	50.40	100	32	144	73×73 (70×70)	95×95	10.5	35	(R102)	1360
	VU		ウレタン(B入)	1700	173	12.24	51.00									1330
	PH	S-3	フェノール	1800	184	7.56	27.00		32						(R97)	1100
	MBC		モノマーキャストینگナイロン(B入)	1800	184	7.56	27.00									1230
STM-130	VS	S-2	ゴム (B入)	1800	184	10.80	72.90	130	38	177	82×82 (79×79)	105×105	11.0	40	(R121)	2320
	VU		ウレタン(B入)	2600	265	15.60	62.40		38							2500
	NHB	S-3	耐熱強化プラスチック(B入)	2700	275	8.10	40.50		40						(R118)	2080
	VUB		ウレタン(B入)	1600	163	15.60	62.40		38							2010
	MBC		モノマーキャストینگナイロン(B入)	2700	275	8.10	40.50		42							2280
STM-150	VS	S-2	ゴム (B入)	2000	204	12.00	81.00	150	42	198	93×93 (87×87)	120×120	11.0	45	(R126)	2420
	VU		ウレタン(B入)	3000	306	18.00	72.00		42							2000
	NHB	S-3	耐熱強化プラスチック(B入)	3000	306	9.00	45.00		42						(R124)	2450
	VUN		ウレタン(B入)	1600	163	14.20	43.20		38							2200
	MBC		モノマーキャストینگナイロン(B入)	3000	306	9.00	45.00		44							2720
	PSB		スーパーエンブラ(B入)	3000	306	9.00	45.00		42							2380
STM-200	VS	S-2	ゴム (B入)	2500	255	15.00	75.00	200	45	250	115×115 (105×105)	140×140	11.0	58	(R163)	4140
	VU		ウレタン(B入)	3700	377	22.20	77.70		45							4750
	MBC	S-3	モノマーキャストینگナイロン(B入)	4000	408	12.00	60.00		45						(R173)	4530

- ・金具はユニクロームメッキ仕上げです。
- ・STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
- ・(B入)はベアリング入り車輪です。
- ・始動力、旋回始動力についてはP.7をご参照ください。



VA



VS(100mm)



VU



MBC



VUB