

[アングルグラインダー Angle Rotary Handpiece]

アングロン ANGLON

アングロンヘッド(H211)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H221)・アングロン120ヘッド(H231)を搭載したハンドピース。

平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。

●専用のセンタンツール®(本カタログP.531~P.542)および、他のセンタンツール®も多数ご用意しています。

Handpiece equipped with Model H211, H221 or H231 Head.


Angle grinder with angles of 90 and 120 degrees that are suitable for polishing flat, curved and end surfaces.

Exclusive Sentan Tools® are available on MINIMO® general catalog P.531~P.542.

低速ギヤ型 Low speed geared type

フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。
Suitable for high torque needed polishing and for processing on special material such as plastic and acryl with Sentan Tool® and Felt Discs.

M112GRAD ヘビーデューティアングロン/コレットチャックの把握力を強化してあります Heavy Duty ANGLON / With reinforced gripping power of the collet chuck-high torque.

搭載ヘッド: H221
Head Model搭載モーター: KM112G
Motor Model

無負荷回転数 Speed Range	620~6,200r.p.m.
入力電圧 Input Voltage	3~30D.C.V
無負荷電流 No-load Current	0.35D.C.A
最大トルク Maximum Torque	9.8cN·m
重量 (カールコードを含まず) Weight (not including cord)	359g
手元スイッチのカラー Hand Switch Color	イエロー: Yellow

装着コレット Mounted collet chuck: **KP-032**(φ3.0)
付属コレット Accessory: **KP-036**(φ2.34)

M112GA アングロン120/回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーバック側で回転方向は変えられます。 Angle Rotary with rotation direction opposite to other angle rotary.

搭載ヘッド: H231
Head Model搭載モーター: KM112G
Motor Model

無負荷回転数 Speed Range	630~6,300r.p.m.
入力電圧 Input Voltage	3~30D.C.V
無負荷電流 No-load Current	0.35D.C.A
最大トルク Maximum Torque	9.8cN·m
重量 (カールコードを含まず) Weight (not including cord)	368g
手元スイッチのカラー Hand Switch Color	イエロー: Yellow

装着コレット Mounted collet chuck: **KP-032**(φ3.0)
付属コレット Accessory: **KP-036**(φ2.34)※写真中のセンタンツール®は別売りです。 The SENTAN TOOL® in photos is an option.
※ハンドピースを使用するためには必ずパワーバックが必要です。 A POWER PACK is needed to operate a handpiece.