



● 材質・仕上げ

背ゴム:クロロプレンゴム      歯布:ナイロン帆布(低発塵仕様)  
 歯ゴム:クロロプレンゴム      心線:グラスファイバー

● ベルトの選定

$$Lp \approx 2C + \frac{\pi(Dp+dp)}{2} + \frac{(Dp-dp)^2}{4}$$

$$C \approx \frac{b + \sqrt{b^2 - 8(Dp-dp)^2}}{8}$$

$$b = 2Lp - \pi(Dp+dp)$$

Lp: 概略ベルトピッチ周長

Dp: 大プーリーピッチ円直径

C: 軸間距離

dp: 小プーリーピッチ円直径

ベルト

Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	Pitch Length ピッチ周長	Number of Teeth 歯数	Mass 質量 (g)	Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	Pitch Length ピッチ周長	Number of Teeth 歯数	Mass 質量 (g)
154-2GT-6	610	154	77	1.2	370-2GT-6	810	370	185	2.9
176-2GT-6	610	176	88	1.4	386-2GT-6	810	386	193	3
182-2GT-6	610	182	91	1.4	420-2GT-6	810	420	210	3.3
188-2GT-6	660	188	94	1.5	426-2GT-6	810	426	213	3.3
210-2GT-6	660	210	105	1.6	430-2GT-6	810	430	215	3.4
258-2GT-6	700	258	129	2	444-2GT-6	810	444	222	3.5
282-2GT-6	700	282	141	2.2	448-2GT-6	810	448	224	3.5
290-2GT-6	700	290	145	2.3	460-2GT-6	870	460	230	3.6
302-2GT-6	760	302	151	2.4	478-2GT-6	870	478	239	3.7
320-2GT-6	760	320	160	2.5	484-2GT-6	870	484	242	3.8
322-2GT-6	760	322	161	2.5	486-2GT-6	870	486	243	3.8
332-2GT-6	760	332	166	2.6	506-2GT-6	870	506	253	3.9
340-2GT-6	760	340	170	2.7	544-2GT-6	930	544	272	4.2
346-2GT-6	760	346	173	2.7	600-2GT-6	930	600	300	4.7
358-2GT-6	810	358	179	2.8	616-2GT-6	950	616	308	4.8
360-2GT-6	810	360	180	2.8	630-2GT-6	950	630	315	4.9

unit:mm

選定

使用するモータの種類・出力によりタイミングプーリーおよびベルトが簡単に選定できます。詳しくはP.307をご参照ください。

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

プーリー

P29-2GT-BLP-6C-3

歯数

歯ピッチ

バックラッシュレス・プーリー

溝幅

軸穴径

クランピングタイプ

ベルト

154-2GT-6

ピッチ周長

歯ピッチ

ベルト幅

クリーン洗浄・クリーン梱包  
でお届けします。

\*詳しくは、P.310~P.311をご参照ください。