

◆ **カーボンブラシ適合表**  
Carbon Brush compatibility table

カーボンブラシの交換は、モーターに合ったものをお選びください。  
Be sure to use the matching carbon brush

カーボンブラシ Carbon Brush	モーター型番 Motor Model		
KE-575	KM112H	KM112	KM112G
カーボンブラシ Carbon Brush	モーター型番 Motor Model		
KE-580	KM212H	KM212	KM212L
	RE112	RE212	BS312
カーボンブラシ Carbon Brush	モーター型番 Motor Model		
KE-605	KV112H		

**ご注意 Notice**

Ver.2ハンドピース(5PINプラグ)は、従来のパワーバックではご使用になれません。ご使用にはVer.2パワーバックが必要となります。

The Ver.2 handpieces (5 PIN Plug) can not be used with earlier models of power packs and Ver.2 power pack is needed.

**低速型 Low speed type**

**KM212L**



無負荷回転数 Speed Range	800~8,000 r.p.m
最大トルク Maximum Torque	6.9 cN·m
カーボンブラシ Carbon Brush	KE-580
手元スイッチカラー Hand Switch Color	ブラック Black


**低速ギヤ型 Low speed geared type**

**KM112G**



無負荷回転数 Speed Range	660~6,600 r.p.m
最大トルク Maximum Torque	9.8 cN·m
カーボンブラシ Carbon Brush	KE-575
手元スイッチカラー Hand Switch Color	イエロー Yellow

◆ **回転数/トルク曲線(モーター単体のデータ)**  
Speed / Torque Curve (data for a motor component)



※都合により予告なく仕様を変更することがあります。 Specification is subject to change without notice.