

RoHS対応 SWING CLAMPS &lt;TYPE S&gt;

No.E-3175S

## スイングクランプセットS型



## スイングクランプS型

部品名	材質	熱処理	表面処理
スイングヘッド	S45C	焼入 HRC30	黒染め


## スイングクランプホルダーS型

部品名	材質	熱処理	表面処理
ホルダーS型	S45C	焼入 HRC30	黒染め

## 仕様・価格表

オーダーNo.	No.	ねじ呼び (並目)	スイングクランプ S型	スイングクランプ ホルダーS型	クランプ距離	クランプストローク	最大操作トルク N·m	最大締付力 kN	質量kg	価格
50192	SS-04035A	M 6×1.0	SS-16	SH-04035B	16	35- 42	2	2	0.04	6,050
50193	SS-06045A	M 8×1.25	SS-18	SH-06045B	18	45- 53	3.5	5.5	0.11	6,850
50194	SS-06050A	M 8×1.25	SS-18	SH-06053B	18	53- 61	3.5	5.5	0.12	7,100
30149	SS-08050A	M 8×1.25	SS-20	SH-08050A	20	50- 60	11	6	0.16	5,000
30150	SS-08060A	M 8×1.25	SS-20	SH-08060A	20	60- 70	11	6	0.19	5,150
30151	SS-08070A	M 8×1.25	SS-20	SH-08070A	20	70- 80	11	6	0.22	5,250
14824	SS-12090A	M12×1.75	SS-35	SH-12090A	36	93-105	53	15	0.63	7,300
14825	SS-12105A	M12×1.75	SS-35	SH-12105A	36	108-120	53	15	0.73	7,600
14826	SS-12120A	M12×1.75	SS-35	SH-12120A	36	123-135	53	15	0.83	9,000
14827	SS-12135A	M12×1.75	SS-35	SH-12135A	36	138-150	53	15	0.92	9,400
14828	SS-12150A	M12×1.75	SS-35	SH-12150A	36	153-165	53	15	1.01	10,100
14829	SS-12090B	M16×2	SS-35	SH-12090B	36	93-105	53	15	0.63	7,300
14830	SS-12105B	M16×2	SS-35	SH-12105B	36	108-120	53	15	0.73	7,600
14831	SS-12120B	M16×2	SS-35	SH-12120B	36	123-135	53	15	0.82	9,000
14832	SS-12135B	M16×2	SS-35	SH-12135B	36	138-150	53	15	0.92	9,400
14833	SS-12150B	M16×2	SS-35	SH-12150B	36	153-165	53	15	1.01	10,100
14834	SS-16090B	M16×2	SS-50	SH-16090B	50	93-105	59	15	1.08	9,900
14835	SS-16105B	M16×2	SS-50	SH-16105B	50	108-120	59	15	1.23	10,300
14836	SS-16120B	M16×2	SS-50	SH-16120B	50	123-135	59	15	1.38	11,400
14837	SS-16135B	M16×2	SS-50	SH-16135B	50	138-150	59	15	1.53	12,100
14838	SS-16150B	M16×2	SS-50	SH-16150B	50	153-165	59	15	1.68	12,500

## 部品構成



部品構成	
①	スイングクランプS型
②	スイングクランプホルダーS型

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータリング  
エレメントクランプピン  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引