

RoHS対応 HOLDERS FOR SWING CLAMPS <TYPE S>


No.E-3175H

スイングクランプホルダーS型



材質	熱処理	表面処理
S45C	焼入	黒染め

仕様・価格表



オーダーNo.	No.	A	B ^{+0.07} ₀	C	D(並目)	E(並目)	F	G	H	I	質量kg	価格
50503	SH-04035B	35	10	15	M 4×0.7	M 6×1.0	13	13	16.5	15	0.04	1,730
50504	SH-06045B	45	14	18	M 6×1.0	M 8×1.25	15	16	19.5	20	0.06	1,910
50505	SH-06053B	53	14	18	M 6×1.0	M 8×1.25	15	16	19.5	20	0.07	2,050
30153	SH-08050A	50	16	21	M 8×1.25	M 8×1.25	15	18	23.5	21	0.09	1,580
30154	SH-08060A	60	16	21	M 8×1.25	M 8×1.25	15	18	23.5	21	0.12	1,720
30155	SH-08070A	70	16	21	M 8×1.25	M 8×1.25	15	18	23.5	21	0.15	1,850
14839	SH-12090A	90	25	32	M12×1.75	M12×1.75	25	27	35.5	29	0.44	2,590
14840	SH-12105A	105	25	32	M12×1.75	M12×1.75	25	27	35.5	29	0.53	2,860
14841	SH-12120A	120	25	32	M12×1.75	M12×1.75	25	27	35.5	29	0.63	4,240
14842	SH-12135A	135	25	32	M12×1.75	M12×1.75	25	27	35.5	29	0.72	4,690
14843	SH-12150A	150	25	32	M12×1.75	M12×1.75	25	27	35.5	29	0.82	5,350
14844	SH-12090B	90	25	32	M12×1.75	M16×2	25	27	35.5	29	0.44	2,590
14845	SH-12105B	105	25	32	M12×1.75	M16×2	25	27	35.5	29	0.53	2,860
14846	SH-12120B	120	25	32	M12×1.75	M16×2	25	27	35.5	29	0.63	4,240
14847	SH-12135B	135	25	32	M12×1.75	M16×2	25	27	35.5	29	0.72	4,690
14848	SH-12150B	150	25	32	M12×1.75	M16×2	25	27	35.5	29	0.82	5,350
14849	SH-16090B	90	30	40	M16×2	M16×2	25	36	40.5	35.5	0.70	3,390
14850	SH-16105B	105	30	40	M16×2	M16×2	25	36	40.5	35.5	0.85	3,750
14851	SH-16120B	120	30	40	M16×2	M16×2	25	36	40.5	35.5	1.00	4,870
14852	SH-16135B	135	30	40	M16×2	M16×2	25	36	40.5	35.5	1.15	5,350
14853	SH-16150B	150	30	40	M16×2	M16×2	25	36	40.5	35.5	1.30	5,900

ベースエレメント

クランプユニット

ロケーティング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンパイプ

ボール盤バイス

技術資料

索引

使用例

