



RoHS対応

ERON®



SWING CLAMPS &lt;TYPE A&gt;

No.E-317

## スイングクランプA型

部品名	材質	熱処理	表面処理
スイングヘッド	SCM420	焼入HRC60	黒染め
ホルダー	SCM420	焼入HRC57	-
クイックレバー	SCM420	焼入HRC58	黒染め
クイックレバー用ボルト	SCM440	焼入HRC23	黒染め

付属品 TスロットナットTNM1412K 1個




## 仕様・価格表

オーダーNo.	No.	適合 T溝巾	ねじ呼び (並目)	クランプ 距離	クランプ ストローク	最大操作荷重 kN	最大締付力 kN	質量 kg	価格
03489	EWN44300A	14	M12×1.75	40	25 - 30	0.25	2	1.0	32,600
03490	EWN40600A	14	M12×1.75	55	50 - 60	0.25	2	1.2	48,400
03491	EWN40105A	14	M12×1.75	55	70 -105	0.25	2	1.4	51,000
03492	EWN40135A	14	M12×1.75	55	100 -135	0.25	2	1.7	52,000
03493	EWN60135A	14	M12×1.75	67	101.5-136.5	0.25	2	3.0	63,500

## 外形寸法

EWN-44300A




EWN-40600A

EWN-40105A

EWN-40135A

EWN-60135A




No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J(並目)	K	L	M	N	O	P	Q(並目)
EWN44300A	62	40	44	18	9	29	25 - 30	16	36	M12×1.75	87.4- 92.4	80.3	32	12	-	-	-
EWN40600A	75	55	40	20	21	23	50 - 60	16	36	M12×1.75	106.4-116.4	80.3	32	12	40	10.5	M12×1.75
EWN40105A	75	55	40	20	21	23	70 -105	16	36	M12×1.75	126.4-161.4	80.3	32	12	40	10.5	M12×1.75
EWN40135A	75	55	40	20	21	23	100 -135	16	36	M12×1.75	156.4-191.4	80.3	32	12	40	10.5	M12×1.75
EWN60135A	89	67	50	17	22	23	101.5-136.5	16	55	M12×1.75	157.4-192.4	80.3	32	12	60	14	M12×1.75

## 部品構成

EWN-44300A

	部品構成
①	クイックレバー
②	平行ピン
③	クイックレバー用ボルト
④	平座金
⑤	スイングヘッド
⑥	スプリング
⑦	ホルダー
⑧	六角穴付止めねじ(平先)

EWN-40600A、40105A、  
40135A、60135A

	部品構成
①	クイックレバー
②	平行ピン
③	クイックレバー用ボルト
④	平座金
⑤	スイングヘッド
⑥	スプリング
⑦	シリンダーホルダー
⑧	六角穴付止めねじ(平先)

