

クランプピン用

INSERT TOOLS FOR CLAMPING PIN

インサート工具


No.E-993T



種類と価格

種類	形状・材質	オーダーNo.	No.	適合クランプピン	質量 (g)	価格
CPA(P)用	 CPT-A 本体：SUM22L 表面処理：黒染め	67765	CPT-08A	CPA(P)-0306(P)	19	2,270
		67766	CPT-12A	CPA(P)-0510(P),0610(P)	50	2,830
		67767	CPT-14A	CPA(P)-0812(P)	66	3,400
		67768	CPT-16A	CPA(P)-1016(P)	106	3,740
CPP(S)用	 CPT-P 本体：SUM22L 表面処理：黒染め	67761	CPT-06P	CPP(S)-0306	19	3,510
		67762	CPT-12P	CPP(S)-0510,0610	50	4,420
		67763	CPT-14P	CPP(S)-0812	66	5,350
		67764	CPT-18P	CPP(S)-1016	106	6,250

外形寸法



No.	A	B	C	D	E	F	G	F
CPT-08A	3.2	8	50	6	—	—	—	—
CPT-12A	6.2	12	60	13	—	—	—	—
CPT-14A	8.2	14	60	16	—	—	—	—
CPT-16A	10.2	18	60	19	—	—	—	—
CPT-06P	3.2	12	6.1	4	25	48	5.5	5
CPT-12P	6.2	15	10.4	6	30	60	9.5	11
CPT-14P	8.2	20	12.1	6	40	70	11.5	14
CPT-18P	10.2	25	16.2	8	50	83	14.5	17

取付・使用方法

正しくご使用いただくために必ずP.175の「取付・使用方法(クランプピン共通)」を参照ください。

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータリング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンパイプ

ボール盤パイプ

技術資料

索引