

RoHS対応

ERON®


SWING CLAMPS <TYPE B>

No.E-317

スイングクランプB型

部品名	材質	熱処理	表面処理
スイングヘッド	SCM420	焼入HRC60	黒染め
ホルダー	SCM420	焼入HRC57	-

付属品 TスロットナットTNM1412K 1個







仕様・価格表

オーダーNo.	No.	適合 T溝巾	ねじ呼び (並目)	クランプ 距離	クランプ ストローク	最大操作トルク N・m	最大締付力 kN	質量 kg	価格
03494	EWN-44300B	14	M12×1.75	40	25 - 30	40	10	0.66	30,800
03495	EWN-40600B	14	M12×1.75	55	50 - 60	40	10	0.89	46,500
03496	EWN-40105B	14	M12×1.75	55	70 -105	40	10	1.1	49,000
03497	EWN-40135B	14	M12×1.75	55	100 -135	40	10	1.35	49,900
03498	EWN-60135B	14	M12×1.75	67	101.5-136.5	40	10	2.7	61,000

外形寸法

EWN-44300B


EWN-40600B
EWN-40105B
EWN-40135B
EWN-60135B

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J(並目)	K	L	M	N(並目)
EWN-44300B	62	40	44	18	9	29	25 - 30	16	36	M12×1.75	19	-	-	-
EWN-40600B	75	55	40	20	21	23	50 - 60	16	36	M12×1.75	19	40	10.5	M12×1.75
EWN-40105B	75	55	40	20	21	23	70 -105	16	36	M12×1.75	19	40	10.5	M12×1.75
EWN-40135B	75	55	40	20	21	23	100 -135	16	36	M12×1.75	19	40	10.5	M12×1.75
EWN-60135B	89	67	50	17	22	23	101.5-136.5	16	55	M12×1.75	19	60	14	M12×1.75

部品構成

EWN-44300B

部品構成	
①	六角ボルト
②	平座金
③	スイングヘッド
④	スプリング
⑤	ホルダー
⑥	六角穴付止めねじ(平先)

EWN-40600B、40105B、
40135B、60135B

部品構成	
①	六角ボルト
②	平座金
③	スイングヘッド
④	スプリング
⑤	シリンダーホルダー
⑥	六角穴付止めねじ(平先)

