



RoHS対応

ERON®

TOE ADJUST CLAMPS




No.E-409, No.E-420

## トウアジャストクランプ

部品名	材質	熱処理	表面処理
本体	S45C	焼入HRC30	黒染め
可動体	S45C	焼入HRC30	黒染め

付属品 六角棒レンチ(TACのみ)、専用座金(TCL、TCHのみ)

●可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。



## 仕様・価格表

## 共通仕様

クランプ高さ	クランプストローク	推奨操作トルク N・m	推奨締付力 kN
22	5	12	7

ベースエレメント

クランプユニット

ローケーティング  
エレメントクランピング  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引



## 薄型・標準仕様

2個1組

オーダーNo.	No.	適合ボルト	全長	質量 kg	価格
40947	TCL-112	M12	106	0.9	26,800
40948	TCL-212	M12	140	1.2	31,400
40949	TCL-312	M12	189	1.5	42,000
00371	TAC-1	M14	105	0.9	36,900
00372	TAC-2	M14	140	1.2	44,100
00373	TAC-3	M14	189	1.5	58,500
40950	TCL-116	M16	105	0.9	31,900
40951	TCL-216	M16	140	1.2	37,600
40952	TCL-316	M16	189	1.5	50,500



## 薄型・真鍮口金仕様

2個1組

オーダーNo.	No.	適合ボルト	クランプ高さ	質量 kg	価格
40953	TCL-112S	M12	105	0.9	29,300
40954	TCL-212S	M12	140	1.2	31,400
40955	TCL-312S	M12	189	1.5	36,400
40956	TCL-116S	M16	105	0.9	37,400
40957	TCL-216S	M16	140	1.2	39,600
40958	TCL-316S	M16	189	1.5	42,600



## フラット・標準仕様

2個1組

オーダーNo.	No.	適合ボルト	クランプ高さ	質量 kg	価格
40959	TCH-112	M12	105	1.0	26,800
40960	TCH-212	M12	140	1.3	31,400
40961	TCH-312	M12	189	1.6	42,000
40962	TCH-116	M16	105	1.0	31,900
40963	TCH-216	M16	140	1.3	37,600
40964	TCH-316	M16	189	1.6	50,500



## フラット・真鍮口金仕様

2個1組

オーダーNo.	No.	適合ボルト	クランプ高さ	質量 kg	価格
40965	TCH-112S	M12	105	1.0	29,300
40966	TCH-212S	M12	140	1.3	31,400
40967	TCH-312S	M12	189	1.6	36,400
40968	TCH-116S	M16	105	1.0	37,400
40969	TCH-216S	M16	140	1.3	39,600
40970	TCH-316S	M16	189	1.6	42,600

## ■スクリュー



1本価格

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
全サイズ	08898	TCL-SP	1,930