



RoHS対応

ERON®

BLOCK CLAMPING UNITS 7110M

PAT.P No.E-700M

クランプユニット7110M

材質 S45C


熱処理 焼入

表面処理 黒染め

仕様・価格表

オーダー No.	No.	ねじ呼び	クランプ距離	クランプ ストローク	最大操作トルク N・m	最大締付力 kN	質量 kg	価格
04431	7110M-12	M12	13-43	48-78	50	15	0.8	41,700
04432	7110M-16	M16	15-56	57-97	140	30	1.7	52,500


外形寸法



No.	A	B	C	D	E	F(並目)	G
7110M-12	110	30	10	18-48	40	M12×1.75	20
7110M-16	142	40	13	28-69	50	M16×2	30


No.	H	I	J	K	L(並目)	M	N
7110M-12	48-78	65	25	12.5	M12×1.75	24	112
7110M-16	57-97	78	30	14	M16×2	27	145

部品構成



	部品構成
①	クランプベース
②	クランプバー
③	サポートスクリュー
④	固定用六角ナット
⑤	クランプボルト
⑥	フランジナット
⑦	平座金
⑧	スプリング

注意事項



クランプユニット7110M、クランプユニット7110Nのクランプバーは交換が可能です。お客様にて製作される場合は以下の寸法を参考にしてください。

No.	a	b以上	c以上
7110M-12	12.5	40	8.5
7110M-16	17	50	10

ベースエレメント

クランプユニット

ロケーティング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引