

RoHS対応 WEDGE CLAMPS

PAT.P No.E-460



クサビクランプ ストッパー部

材質 S45C

熱処理 焼入HRC32

表面処理 黒染め

仕様・価格表




T溝・フラットタイプ

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	質量kg	価格
46757	KCH12TS-14	14	0.5	11,300
46758	KCH12TS-16	16	0.5	11,300
46759	KCH12TS-18	18	0.6	12,200
46760	KCH16TS-18	18	1.0	13,600
46761	KCH16TS-20	20	1.0	13,900
46762	KCH16TS-22	22	1.1	14,200



T溝・ステップタイプ

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	質量kg	価格
46763	KCL12TS-14	14	0.4	10,500
46764	KCL12TS-16	16	0.4	10,500
46765	KCL12TS-18	18	0.5	11,200
46766	KCL16TS-18	18	0.8	13,100
46767	KCL16TS-20	20	0.8	13,400
46768	KCL16TS-22	22	0.9	13,600



T溝・ユニバーサルタイプ

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	質量kg	価格
46769	KCHU12TS-14	14	0.8	24,600
46770	KCHU12TS-16	16	0.8	24,600
46771	KCHU12TS-18	18	0.9	25,300
46772	KCHU16TS-18	18	1.4	27,400
46773	KCHU16TS-20	20	1.4	27,900
46774	KCHU16TS-22	22	1.5	28,000




タップ穴・フラットタイプ

オーダーNo.	No.	ねじ呼び(並目)	質量kg	価格
50549	KCH4MS	M 4×0.7	0.03	7,250
50550	KCH6MS	M 6×1.0	0.1	7,500
50551	KCH8MS	M 6×1.0 M 8×1.25	0.2	8,400
46787	KCH12MS	M10×1.5 M12×1.75	0.4	9,800
46788	KCH16MS	M12×1.75 M16×2	0.8	11,700



タップ穴・ステップタイプ

オーダーNo.	No.	ねじ呼び(並目)	質量kg	価格
46789	KCL12MS	M10×1.5 M12×1.75	0.3	8,950
46790	KCL16MS	M12×1.75 M16×2	0.6	11,200



タップ穴・ユニバーサルタイプ

オーダーNo.	No.	ねじ呼び(並目)	質量kg	価格
46791	KCHU12MS	M10×1.5 M12×1.75	0.7	23,100
46792	KCHU16MS	M12×1.75 M16×2	1.2	25,600

ベースエレメント

クランプユニット

ローケティング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引