

RoHS対応 DOWN HOLD QUICK CLAMPS TYPE N

No.E-351N

クイックダウンクランプN型(小型・中型)



| 部品名 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|-----|--------|---------|------|
| ベース | SCM420 | 焼入HRC55 | 黒染め |
| カム | SCM420 | 焼入HRC55 | 黒染め |
| ジョウ | SCM440 | 焼入HRC50 | 黒染め |

- Tスロットナット付(T溝タイプ)・Tスロットナット(タップ穴タイプ)なしから選べます。



■仕様・価格表

●小型

フラットジョウ・タップ穴タイプ

| オーダーNo. | No. | ねじ呼び(並目) | クランプ高さ | クランプストローク | 最大操作トルク N・m | 最大締付力 kN | 質量kg | 価格 |
|---------|---------|----------|--------|-----------|-------------|----------|------|--------|
| 50526 | QDCNS08 | M 8×1.25 | 25 | 3 | 20 | 3 | 0.22 | 13,900 |
| 50528 | QDCNS12 | M12×1.75 | 25 | 3 | 20 | 3 | 0.22 | 16,200 |

Vジョウ・タップ穴タイプ

| オーダーNo. | No. | ねじ呼び(並目) | クランプ高さ | クランプストローク | 最大操作トルク N・m | 最大締付力 kN | 質量kg | 価格 |
|---------|----------|----------|--------|-----------|-------------|----------|------|--------|
| 50527 | QDCNS08V | M 8×1.25 | 25 | 3 | 20 | 3 | 0.22 | 13,900 |
| 50529 | QDCNS12V | M12×1.75 | 25 | 3 | 20 | 3 | 0.22 | 16,200 |

フラットジョウ・T溝タイプ

| オーダーNo. | No. | 適合T溝巾 | クランプ高さ | クランプストローク | 最大操作トルク N・m | 最大締付力 kN | 質量kg | 価格 |
|---------|------------|-------|--------|-----------|-------------|----------|------|--------|
| 50532 | QDCNS08X10 | 10 | 25 | 3 | 20 | 3 | 0.22 | 14,100 |
| 50534 | QDCNS12X14 | 14 | 25 | 3 | 20 | 3 | 0.22 | 16,500 |

Vジョウ・T溝タイプ

| オーダーNo. | No. | 適合T溝巾 | クランプ高さ | クランプストローク | 最大操作トルク N・m | 最大締付力 kN | 質量kg | 価格 |
|---------|-------------|-------|--------|-----------|-------------|----------|------|--------|
| 50533 | QDCNS08X10V | 10 | 25 | 3 | 20 | 3 | 0.22 | 14,100 |
| 50535 | QDCNS12X14V | 14 | 25 | 3 | 20 | 3 | 0.22 | 16,500 |

●中型

フラットジョウ・タップ穴タイプ

| オーダーNo. | No. | ねじ呼び(並目) | クランプ高さ | クランプストローク | 最大操作トルク N・m | 最大締付力 kN | 質量kg | 価格 |
|---------|--------|----------|--------|-----------|-------------|----------|------|--------|
| 50530 | QDCN12 | M12×1.75 | 36 | 5 | 55 | 5 | 0.62 | 41,100 |
| 50531 | QDCN16 | M16×2 | 36 | 5 | 55 | 5 | 0.65 | 41,700 |

フラットジョウ・T溝タイプ


| オーダーNo. | No. | 適合T溝巾 | クランプ高さ | クランプストローク | 最大操作トルク N・m | 最大締付力 kN | 質量kg | 価格 |
|---------|-----------|-------|--------|-----------|-------------|----------|------|--------|
| 26720 | QDCN12X14 | 14 | 36 | 5 | 55 | 5 | 0.62 | 41,500 |
| 26721 | QDCN16X18 | 18 | 36 | 5 | 55 | 5 | 0.65 | 42,100 |

■使用方法


⚠ 注意事項

周囲に同じ高さ、もしくは本製品より高いエレメントがある場合、一般的なスパナをご使用されると干渉する恐れがあります。よくご確認の上、ご使用ください。ソケット式のスパナのご使用をお勧めします。

カラーを締め、クランプを固定します。(セッティング)



カムをスパナで回すことでワークをクランプ・アンクランプすることができます。



六角穴付止めねじ又は異径スタッドを変更することで、ハイトシリンダーで高上げすることも可能です。

