

KT-4



KT-4B

RoHS対応



TURNING & BORING JAWS




No.E-390

四ツ爪

材質 本体:FCD500 爪:SCM420 ベース:S45C

熱処理 本体:焼鈍 爪:焼入HRC57 表面処理 本体:塗装

●最大締付力40kN(締付トルク:190N・m)



■付属品

KT-4



ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング
エレメント

クランプピン
パーツ

補助ベース


マシンベース

ボール盤ベース

技術資料

索引



KT-4B



ガイドブロック:1個
22, 24, 28mmの
いずれかが付きます。
選定してください。

- 後退止めキー :1個
- キー止め板 :1個
- Tスロットボルト :4本
- フランジナット :4個


■使用例



■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	対象機種	適合T溝巾	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
45463	KT-4	立旋盤	22	240	180	142	92	97	2	138	80	45	150	27.5
51904	KT-4B	門型機	22.24.28	240	180	142	92	97	2	138	80	45	150	27.5

No.	L	M	N	O	P	Q	R	S	T(並目)	U	V	W	質量kg	締付力kN	価格
KT-4	125	72.5	225	60	55	43	42	22	M20×2.5	21.6	-	-	29	40	179,000
KT-4B	125	250	300	60	55	43	42	22	M20×2.5	30	25	160	45	40	207,000



- 爪の上面には加工物を直接当てないようにしてください。
- ハイトシリンダー、ブロック等でかさ上げをしてください。
- 本機テーブルに固定できない時はプレーンクランプ等を御使用ください。