



■外形寸法




No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
QCL2	84	64	81	58	230	75	38	19.5	56	35	10	12.5	8.5	5	5
QCL9	110	90	94	73	255	101.5	52.5	28.5	79	35	11	19	13	8	5
QCL2PA	84	64	81	58	230	75	38	19.5	56	35	10	12.5	8.5	5	5
QCL9PA	110	90	94	73	255	101.5	52.5	28.5	79	35	11	19	13	8	5

■使用方法

センターバーの先端にお客様でご用意されたアタッチメントを取り付けてご使用ください。




スタンダード仕様



センターバーを押し、ワークに押し当てて、ハンドルを倒します。内部のカムロック機構により、クランプされます。

パンピング仕様



ハンドルを1回倒すとセンターバーが約1mm前進します。ワークに当たるまでハンドルを動かし、ワークに当たった時点で内部のカム機構が動き、クランプされます。

■部品価格表

バー

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2,2PA	41990	QCL2-BA	3,040
QCL-9,9PA	41991	QCL9-BA	4,440

ロックリング

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2,2PA	32988	EVS75-LR	2,370
QCL-9,9PA	32990	EVS150-LR	2,540

クランプ

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2,2PA	32995	EVS75-CR	4,330
QCL-9,9PA	33001	EVS150-CR	4,330

アジャストボルト

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2	41973	EVS75-AJ	3,040
QCL-2A	41974	EPA75-AJ	3,040
QCL-9	41975	EVS150-AJ	3,040
QCL-9PA	41992	QCL9PA-AJ	3,040

PAアジャストボルト

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2PA	41985	EPA75-AJ-P	1,190
QCL-9PA	41994	QCL9PA-AJ-P	1,190

ハンドル

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2,2PA	32983	EVS75-HN	1,190
QCL-9,9PA	32986	EVS150-HN	1,190

スプリング

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2,2PA	32992	EVS75-SPR	2,370
QCL-9,9PA	32993	EVS150-SPR	2,370

ニギリ玉

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2・2PA	41961	EVS75-NB-BK(黒)	1,310
QCL-2・9	41967	EVS75-NB-R(赤)	1,310
QCL-2PA-9・9PA	41963	EVS100-NB-BK(黒)	1,310

止め板

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2,2PA	41977	EVS75-TP	320
QCL-9,9PA	41993	QCL9-TP	320

PAスプリング

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2PA	41982	EPA75-SPR-P	1,570
QCL-9PA	41984	EPA150-SPR-P	1,570

PA送り板

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
QCL-2PA	41987	EVS75-OP-P	1,190
QCL-9PA	41995	QCL9PA-OP-P	1,190

ベースエレメント

クランプユニット

ローケティング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引