



PV-0, 1, 2



PV-3



## ■口金／仕様・価格表

適合機種	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	適合ボルト
PV-0	46	30	9	12	26	20	-	5.5	9.5	5.5	M5
PV-1	62	40	10	13	36	25	-	6.5	11	7	M6
PV-2	85	60	12	16.5	56	36	-	9	14	9	M8
PV-3	120	110	15	20	70	30	60	11	17	11	M10

適合機種	標準口金(荒目)			標準口金(細目)		
	オーダーNo.	No.	価格	オーダーNo.	No.	価格
PV-0	<a href="#">31362</a>	PV0-JA-A	5,240	<a href="#">31358</a>	PV0-JA-H	5,240
PV-1	<a href="#">31363</a>	PV1-JA-A	5,610	<a href="#">31359</a>	PV1-JA-H	5,240
PV-2	<a href="#">31364</a>	PV2-JA-A	8,420	<a href="#">31360</a>	PV2-JA-H	7,850
PV-3	<a href="#">31365</a>	PV3-JA-A	10,800	<a href="#">31361</a>	PV3-JA-H	10,800

## ■メインスクリュー／仕様・価格表

適合機種	オーダーNo.	No.	価格
PV-0	<a href="#">43889</a>	PV0-SP	8,980
PV-1	<a href="#">43890</a>	PV1-SP	10,900
PV-2	<a href="#">43891</a>	PV2-SP	16,200
PV-3	<a href="#">43892</a>	PV3-SP	21,700

## ■参照ページ

ガイドブロック



P.676 ▶

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング  
エレメントクランピング  
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引