



RoHS対応 サイズ追加

ERON® AMF®


FORKED CLAMPS

No.E-450

フォーク型クランプ

材質 S45C

表面処理 焼付塗装




仕様・価格表

1個価格

オーダーNo.	No.	適合ボルト	A	B	C	D	E	F	G	H	質量kg	価格
15990	UH08M100	M 8	9	100	15	30	16	36.5	18	3.7	0.24	3,360
15991	UH10M125	M10	11	125	20	30	20	43.5	24	5.0	0.38	4,030
15992	UH14M160	M12・M14	14	160	25	40	24	54	30	6.2	0.80	4,660
15993	UH14M200	M12・M14	14	200	25	40	24	54	30	6.2	1.0	5,420
15994	UH18M200	M16・M18	18	200	30	50	28	66	36	7.5	1.5	6,960
15995	UH18M250	M16・M18	18	250	30	50	28	66	36	7.5	1.85	7,990
15996	UH22M250	M20・M22	22	250	40	60	35	79	45	10.0	2.9	11,400
15997	UH22M315	M20・M22	22	315	40	60	35	79	45	10.0	3.6	14,100
95981	UH30M315	M30	33	315	50	80	50	104.5	56	12.5	6	29,200
95982	UH30M400	M30	33	400	50	80	50	104.5	56	12.5	7.3	33,000

使用例



ベースエレメント

クランプユニット

ローケティング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引