

RoHS対応

ERON® AMF®

HOLD DOWN TOGGLE CLAMPS 6832


No.E-481

トグルダウンクランプ6832

材質 SS400

表面処理 亜鉛メッキ

付属品 クランピングスクリュー



ベースエレメント

クランプユニット

ローケーティング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンベース

ボール盤ベース

技術資料

索引

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
6832-0	4	26	13.0	4.6	11	10	9	25	7	5.5	-	21	-	3	1	0~7
6832-1	5	40.5	15.0	5.2	18.5	11	13	33	10	5.5	-	27	25	5	5	3~10
6832-2	6	64	26.0	5.6	35	22	-	40	13	6.0	12.7	35.5	31	5	0	7~16
6832-3	8	72	25.5	6.5	35	22	-	49	15	7.0	-	42	39.8	6	8	8~18.5
6832-4	10	111	41.0	8.5	62	34	-	66	20	8.0	20.5	59	52	8	1	9~38
6832-5	10	121	41.5	8.5	78	30	-	66	25	12.5	-	58	-	10	9	15~37

■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	締付力kN		ボルト径×ピッチ (並目)×長さ	全長×全高	質量kg	価格
		Q1	Q2				
92344	6832-0	0.25	0.4	M4×0.7 ×25	79×33	0.04	3,560
92345	6832-1	0.8	1.1	M5×0.8 ×30	119×42	0.11	4,600
92346	6832-2	1.0	1.2	M6×1.0 ×35	162×59	0.19	4,950
92347	6832-3	1.8	2.5	M8×1.25×45	206×64	0.32	6,300
92348	6832-4	2.0	3.0	M8×1.25×65	281×96	0.70	7,670
92349	6832-5	3.0	5.0	M8×1.25×65	321×92	1.06	12,000

■使用例

