



RoHS対応

ERON® AMF®


HEAVY DUTY SCREW JACKS

No.E-440


ヘビータイプスクリュージャッキ

材質 S45C

表面処理 焼付塗装



使用例



参照ページ

ジャッキ用アタッチメント



仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	耐荷重kN	質量kg	価格
15937	HCS- 300	200	300	80	8	53,500
15938	HCS- 460	280	470	60	12	65,000
15939	HCS- 750	430	750	50	13.2	84,000
15940	HCS-1250	710	1250	40	16.5	112,000



RoHS対応

ERON® AMF®

QUICK ACTION SCREW JACKS


No.E-442

クイックアジャストジャッキ

材質 S45C

表面処理 焼付塗装

- ロックネジを60°廻してロックをはずしますと、高さが早く、且つ、無段階で調整出来て、どの位置でも固定出来ます。



参照ページ

ジャッキ用アタッチメント



仕様・価格表

オーダーNo.	No.	A	B	耐荷重kN	質量kg	価格
15945	QCS- 450	320	450	50	12	140,000
15946	QCS- 710	450	710	40	15	162,000
15947	QCS-1250	710	1250	30	18	186,000

ベースエレメント

クランプユニット

ローケーティング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引