



RoHS対応 サイズ追加

ERON®

No.E-418


FLAT WASHERS

平ワッシャー(厚座金)

材質 S45C

熱処理 焼入HRC30±5

表面処理 黒染め



■面取り

| 厚み | 外径 | 内径 |
|------------|----|------|
| 5, 6, 8 | C1 | C0.5 |
| 10, 15, 20 | C2 | C1 |

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータリング
エレメントクランプピン
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引

■仕様・価格表

| オーダーNo. | No. | 適合ボルト | A | B | C | 質量g | 価格 |
|---------|---------|-------|----|----|----|------|-------|
| 51948 | WFT1606 | M16 | 38 | 17 | 6 | 51 | 880 |
| 51949 | WFT1605 | M16 | 45 | 17 | 5 | 60 | 920 |
| 51950 | WFT1610 | M16 | 45 | 17 | 10 | 100 | 1,010 |
| 51951 | WFT2008 | M20 | 45 | 22 | 8 | 82 | 1,210 |
| 51952 | WFT2005 | M20 | 50 | 22 | 5 | 70 | 1,280 |
| 51953 | WFT2010 | M20 | 50 | 22 | 10 | 140 | 1,390 |
| 51954 | WFT2020 | M20 | 50 | 22 | 20 | 280 | 1,510 |
| 51955 | WFT2405 | M24 | 60 | 25 | 5 | 92 | 1,740 |
| 51956 | WFT2410 | M24 | 60 | 25 | 10 | 185 | 1,850 |
| 51957 | WFT2415 | M24 | 60 | 25 | 15 | 277 | 2,080 |
| 51958 | WFT2420 | M24 | 60 | 25 | 20 | 370 | 2,430 |
| 95966 | WFT3005 | M30 | 70 | 32 | 5 | 119 | 2,020 |
| 95967 | WFT3010 | M30 | 70 | 32 | 10 | 237 | 2,190 |
| 95968 | WFT3015 | M30 | 70 | 32 | 15 | 356 | 2,300 |
| 95969 | WFT3020 | M30 | 70 | 32 | 20 | 475 | 2,580 |
| 95970 | WFT3030 | M30 | 70 | 32 | 30 | 712 | 2,900 |
| 95971 | WFT3050 | M30 | 70 | 32 | 50 | 1187 | 3,910 |
| 95972 | WFT3060 | M30 | 70 | 32 | 60 | 1424 | 4,190 |

■参照ページ

平ワッシャー



P.463 ▶