

RoHS対応



No.E-331

HEIGHT CYLINDERS

ハイトシリンダー

材質 SCM420



熱処理 焼入 HRC57 ± 3

表面処理 黒染め

▽▽ (▽▽▽, ▽)

11279-08002~08007





11279-08008~08020



仕様・価格表

オーダーNo.	No.	適合ボルト	A	B	Bの許容差	C	D	E	質量g	価格
50488	11279-08002	M4	12	2	0 -0.006	4.5	-	-	2	1,850
50489	11279-08003	M4	12	3	0 -0.006	4.5	-	-	2	1,850
50490	11279-08004	M4	12	4	0 -0.008	4.5	-	-	3	1,850
50491	11279-08005	M4	12	5	0 -0.008	4.5	-	-	4	1,890
50492	11279-08006	M4	12	6	0 -0.008	4.5	-	-	5	1,890
50493	11279-08007	M4	12	7	0 -0.009	4.5	-	-	5	1,890
50494	11279-08008	M4	12	8	0 -0.009	4.5	8	4.5	5	2,100
50495	11279-08009	M4	12	9	0 -0.009	4.5	8	4.5	6	2,120
50496	11279-08010	M4	12	10	0 -0.009	4.5	8	4.5	6	2,160
50497	11279-08011	M4	12	11	0 -0.011	4.5	8	4.5	7	2,190
50498	11279-08020	M4	12	20	0 -0.013	4.5	8	4.5	14	2,390

使用例



ベースエレメント

クランプユニット

ロケータング
エレメント

クランプピン
パーツ

補助ベース

マシンベース

ボール盤ベース

技術資料

索引